

AXS-R7

Gravador de memória portátil 4K externo para F55 e F5



Overview

A gravação RAW 4K / X-OCN a 120 fps* e a gravação em cache aceleram o fluxo de trabalho de produção em 4K

O gravador de memória portátil AXS-R7 durável, à prova de respingos e de poeira, conecta-se perfeitamente às avançadas câmeras CineAlta F55 e F5, acelerando o fluxo de trabalho de produção em 4K sem comprometer a qualidade. O AXS-R7 duplica a gravação RAW 4K de 60 fps até 120 fps da câmera F55 em comparação com os gravadores anteriores da Sony. Para filmar em taxas de quadro mais altas, o gravador capta RAW 2K em até 240 fps para a F55 e a F5, para a reprodução com 10x de super câmera lenta. Operando com cartões de memória da Série A AXSM™ de alta velocidade, o gravador contém duas entradas para cartão de memória para estender o tempo de gravação de forma segura. O gravador também oferece gravações em cache RAW 4K de até 30 segundos durante o modo de espera. O estojo resistente, todo de metal, torna o AXS-R7 a companhia ideal para a F55 e a F5 para todos os tipos de produções avançadas de ficção, documentário e vida selvagem.

Além disso, o AXS-R7 possui um novo formato de gravação, o X-OCN. Este novo formato suporta fluxos de trabalho de alta qualidade em taxa de bits moderada. O sistema retém tudo que o sensor vê, oferecendo gradação de tom com precisão de 16

bits, ideal para gradação de imagem High Dynamic Range (HDR) e outros fluxos de trabalho avançados que exigem precisão superior a 10 ou 12 bits.

* Gravação RAW 4K / X-OCN de 120 fps disponível somente para a F55.

Features

Novo formato de gravação, X-OCN

Além da F55RAW, o AXS-R7 possui um novo formato de captura de câmera, o X-OCN. X-OCN significa Negativo de Câmera Original de Amplitude Tonal Estendida. O X-OCN possui dois modos de gravação, o X-OCN ST (Padrão) e o X-OCN LT (Leve). O X-OCN ST tem qualidade visualmente indistinguível da F55RAW por 70% do tamanho de dados da F55RAW. O X-OCN LT tem 40% do tamanho de dados da F55RAW. O X-OCN LT pode gravar um tempo de gravação 2,3 vezes maior. Tanto o X-OCN ST como o X-OCN LT gravam metadados para capturar suas escolhas de sensibilidade ISO, temperatura de cor etc. Essas escolhas são completamente não-destrutivas, e todo o potencial dos dados originais do sensor é entregue na pós-produção por dados lineares de cena de 16 bits.

Captura 4K de alta velocidade

Comparado aos gravadores 4K da Sony anteriores, o gravador de memória portátil AXS-R7 duplica a gravação RAW 4K da câmera F55* de 60 fps para 120 fps*. Para filmar em taxas de quadro mais altas, o gravador capta RAW 2K em até 240 fps na F55 e na F5, para reprodução com 10x de super câmera lenta.** Além disso, o X-OCN pode ser usado para filmagem 4K/2K em alta velocidade.

* Gravação 4K de 120 fps disponível somente para a F55.

** O gravador de memória portátil AXS-R7 não é compatível com a unidade de interface da HXR-IFR5.

Gravação em cache de 30 segundos

Com o gravador, os usuários do 4K podem aproveitar a gravação RAW / X-OCN em cache a 23.98p por até aproximadamente 30 segundos (*) durante o modo standby. Um recurso importante em produções de documentário ou vida selvagem, nas quais é necessário captar ações espontâneas.

(*Resultados de alvo. A performance real pode variar, dependendo do uso e das condições ambientais.)

Design durável de metal à prova de respingos e de poeira

O gravador de memória portátil AXS-R7 tem uma estrutura de metal resistente e durável, projetada para funcionar em condições difíceis ao ar livre. Com uma estrutura de metal mais espessa que a dos gravadores 4K anteriores, o AXS-R7 é à prova de respingos e de poeira, com as partes elétricas e o eixo de ventilação separados por um filtro de metal para evitar a entrada de poeira e água. As conexões da câmera do gravador são mais seguras, com um grande suporte superior que aceita quatro parafusos amplamente espaçados.

Duas entradas para cartão de memória suportam cartões de memória AXSM de alta velocidade

O gravador de memória portátil AXS-R7 tem duas entradas para cartão de memória e funciona com cartões de memória AXSM da série A finos, de alta velocidade e alta capacidade, projetados para suportar as velocidades de gravação necessárias para gravações de 120 fps RAW 4K/X-OCN. Usando o aplicativo gratuito RAW Viewer Sony, os arquivos gravados podem ser facilmente reproduzidos e verificados em um PC ou MAC®. A memória AXSM fornece um formato super-rápido e acessível para gravações de qualidade sensacional.

* O gravador de memória portátil AXS-R7 não suporta o cartão de memória AXS original (AXS-512S24).

Related products



AXS-CR1

Leitor de cartão compacto para mídia AXS



PMW-F5

As câmeras CineAlta compactas com sensor CMOS 4k super 35mm gravam HD/2K em memória SxS além da saída 2K/4K RAW de 16 bits.



PMW-F55

As câmeras CineAlta compactas com sensor CMOS 4k super 35mm gravam HD/2K em memória SxS além da saída 2K/4K RAW de 16 bits.



VENICE

Câmera de próxima geração com um sensor full-frame pioneiro, ciência de cores fenomenal e operação fácil de utilizar.

Gallery

