

## CNA-2

Adaptador de Rede para  
Controle de Câmera



NETWORKED **LIVE**

### Specifications

#### Geral

Requisitos de energia:

LAN1 PoE (compatível com IEEE802.3af Tipo1 Classe0): CC 37 V – 57 V

Fonte de alimentação CCU (CCA): CC 10,5 V – 30 V

E/S EXT (D-SUB): CC 10,5 V – 17 V

ENTRADA CC 12V: CC 11,4 V – 12,6 V

Consumo de energia 9 W (somente unidade principal, entrada cC 12V)

Temperatura operacional 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Temperatura de armazenamento -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Massa	660 g (1 lb 7.3 oz)
Dimensões externas (l/a/p)	100 mm × 42 mm × 181 mm (4 pol × 1 11/16 pol × 7 1/4 pol)

## Conectores de controle

Conector USB  
USB de alta velocidade (USB 2.0)  
(1)  
Conector REMOTO de CCU  
Multiconector de 8 pinos, jack (1)  
Conector AUX REMOTO  
Multiconector de 8 pinos, jack (1)  
Saída CC: 30 V, 6 W  
Conector externo E/S  
D-SUB de 15 pinos (1)  
Conector de rede RJ-45 (2)  
1000BASE-T: IEEE 802.3ab

## Acessórios fornecidos

Antes de usar esta unidade (1)

## Acessórios opcionais

Adaptador CA AC-UES1230M T

## Related products



NETWORKED **LIVE**

### HDC-3500

Três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada para operações com fibra em câmeras portáteis



NETWORKED **LIVE**

### HDC-5500

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada e alto desempenho com saída 4K direta



NETWORKED **LIVE**

### HDC-P50

Câmera POV 4K/HD compacta



NETWORKED **LIVE**

### HDC-P31

Câmera com sistema POV HD compacta com recursos remotos aprimorados e fluxos de trabalho HDR avançados



NETWORKED **LIVE**

### HDCU-5500

Unidade de Controle de Câmera (CCU) pronta para IP para câmera de sistema HDC-5500 4K/HD



NETWORKED **LIVE**

### HDCU-5000

Unidade de controle de câmera (CCU) para câmeras de sistema das séries HDC-5500 e HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

### HDCU-3500

Unidade de Controle de Câmera (CCU) pronta para IP para câmera de sistema HDC-3500 4K/HD



NETWORKED **LIVE**

### RCP-3500

Painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC



NETWORKED **LIVE**

### RCP-3100

Tipo Joystick para painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC.  
Cinco unidades no rack EIA de 19 polegadas.



### MSU-3000

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo horizontal)



### MSU-3500

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo vertical)

## Gallery

