

## HXCE-FZ90

Unidade de extensão HXCE-FZ90  
para câmera



### Overview

#### **Amplia a conexão por fibra em até 10km**

A HXCE-FZ90 é muito útil para construir um sistema flexível. Você pode combinar o cabo híbrido CCFN da Sony e fibra monomodo para garantir a durabilidade do cabeado em longas distâncias. A unidade de extensão HXCE-FZ90 pode proporcionar energia à câmera HXC-FZ90 e ampliar a distância de extensão de 300m + 10km.

#### **Imagem com qualidade 4K e conexão para todos os sinais**

A HXCE-FZ90 proporciona imagens com excelente qualidade e integração flexível com possibilidade de ampliar o funcionamento com sinais em 4K/full HD.

### Features

#### **Conexão de fibra óptica**

A HXCE-FZ90 ajuda a garantir a melhor qualidade de imagem e fácil integração com conexão de fibra óptica para distâncias de até 300 m com fonte de alimentação ou até 10 km com fibra monomodo e fonte de alimentação local.

#### **Design super compacto e leve**

Sua unidade compacta o torna fácil de posicionar em qualquer espaço disponível na proximidade do evento, enquanto o mantém imperceptível. É fácil de transportar, com uma alça para

ajudar com a implantação e configuração rápida.

## Opções de conectores

A unidade de extensão HXCE-FZ90 é fornecida com 2x conectores ópticos CON DUO como padrão. É possível adotar conectores tipo Lemo como alternativa usando o HKC-LC01 e o conector de fibra tipo Lemo.

## Specifications

### Geral

Requisitos de energia	100 V a 240 VCA 50/60 Hz
-----------------------	-----------------------------

Consumo de corrente	2,1 A (máx.)
---------------------	--------------

Temperatura operacional	5 °C a 40 °C 41 °F a 104 °F
-------------------------	--------------------------------

Temperatura de armazenamento	-20 °C a +60 °C -4 °F a +140 °F
------------------------------	------------------------------------

Dimensões	104 × 62 × 360 mm 4 1/8x 2 1/2x14 1/4 pol w/h/d, excluindo protusões)
-----------	---

Massa	Aprox. 2,1 kg Aprox. 4lb 10oz
-------	----------------------------------

### Entrada/saída

Câmera	Conector optoeletrico múltiplo
CCU	Conector de fibra óptica
Acessórios fornecidos	CD-ROM com instruções de operação (1) Antes de usar esta unidade (1 set) Garantia (1)
Acessórios ópticos	Cabo de fibra híbrido CCFN-25/50/100/150/200/250 União para cabo CCFN-JC1 Estados Unidos e Canadá: Retentor do plugue B (2-990-242-01) Outras áreas: Retentor do plugue C (3-613-640-01) Estados Unidos e Canadá: Conjunto de cabo de alimentação (1-551-812-XX) Outras áreas: Conjunto de cabo de alimentação (1-782-929-XX) Manual de serviço

## Related products



### **HXCU-FZ90**

Unidade de controle HD/4K para câmeras



### **HXC-FZ90**

Sistema de câmera de estúdio portátil HXC-FZ90 para produção



### **ILME-FR7**

Câmera PTZ com lentes intercambiáveis Full-frame Cinema



### **HZC-UHD9 / HZC-UHD9M /**

HXC-FZ90

em HD

Line, com intervalo dinâmico de mais de 15 stops, alta taxa de quadros 4K (QFHD) de 120 fps, AF híbrido rápido em tempo real e ciência de cores S-Cinetone™

## **HZC- UHD9W**

Licenças de software para HXC-FZ90 para gravação de vídeos em 4K

## Gallery

