


## HZC-CSM10

Software para PC da unidade de configuração mestre (MSU)



### Overview

#### **Software MSU para facilitar a configuração e a manutenção das múltiplas câmeras do sistema**

O HZC-CSM10 é um software de aplicação da Unidade de configuração mestre (MSU) baseado no Windows para controlar o sistema de câmeras pelo PC. O HZC-CSM10 possui os mesmos recursos de uma MSU baseada em hardware, oferecendo controle de câmeras, exibição em nível óptico, gerenciamento de arquivos, atribuição e diagnósticos pelo painel de controle remoto (RCP). O HZC-CSM10 atua como um cliente de software da MSU de hardwares mestre que proporciona estabilidade total do sistema. É compatível com as MSUs de hardware da Sony, incluindo MSU-1000 e MSU-1500.

#### **Chave de ativação para o software pré-instalado.**

### Features

#### **Aplicativo baseado em Windows**

O HZC-CSM10 é um aplicativo baseado em Windows. Os requisitos do sistema são Windows 7/8.1/10 (32 bits/64 bits) e 2 GBytes de RAM.

#### **Compatível com a série HDC e as câmeras de sistema da série HDC**

O HZC-CSM10 foi desenvolvido para trabalhar com a série HDC e as câmeras de sistema da série HDC, mas não é compatível com

as câmeras da série HXC.

## **A GUI amigável oferece controle remoto RCP**

A GUI do HZC-CSM10 controla quaisquer parâmetros das câmeras do sistema. Oferece uma GUI poderosa e fácil de usar do painel de controle remoto (RCP) para atribuição de câmera.

## **Gerenciamento de arquivos**

O HZC-CSM10 possibilita a transferência de arquivos entre as câmeras pelo PC para um ajuste muito rápido do sistema completo de várias câmeras.

## **Visores de nível óptico e diagnóstico**

As informações sobre o status do sistema ficam disponíveis pela MSU baseada em PC para proporcionar garantia extra.

## **Compatibilidade com operação em HD**

Os itens relacionados a HD podem ser controlados e/ou observados por uma HZC-CSM10, como a MSU-1000/1500.

## Related products



### **HXC-FB80**

Câmera de estúdio colorida HD com três sensores CMOS Exmor™ de 2/3 de polegada



### **HDC-P31**

Câmera com sistema POV HD compacta com recursos remotos aprimorados e fluxos de trabalho HDR avançados

## Gallery

