

MDR-7510

Headphones profissionais de estúdio



Everything Audio Network
STELLAR SOUND!

Overview

Precisão para trabalhos precisos

Uma escolha excelente para aplicações de monitoramento de referência e mixagem de áudio, o 7510 estende a linha MDR-7500 com um novo design fixo de construção robusta. Com drivers de 50 mm utilizando diafragmas de PET (Politereftalato de etileno), esses headphones fornecem uma resposta de frequência ampla, faixa dinâmica abrangente e reprodução de som precisa.

O 7510 oferece alta capacidade e manuseio da alimentação e usa ímãs de neodímio e bobinas de voz OFC (cobre livre de oxigênio). Fones de ouvido com isolamento acústico de material almofadado flexível que se molda ao formato natural da orelha, provendo conforto e alto isolamento acústico.

Features

Unidade de driver de 50 mm com diafragma PET

Design fechado de orelha

Resposta de frequência ampla

Capacidade aumentada de manuseio de alimentação de 2.000mW

Plugue Unimatch estéreo**Conectores de ouro e cabo OFC****Estojo macio fornecido**

Specifications

Título de grupo	
Tipo de headphone	Dinâmico, fechado
Tipo de imã	Neodímio
Tamanho do driver	50,0 mm
Resposta de frequência	5-40kHz
Impedância	24 Ohms
Sensibilidade	108 dB/mW
Manuseio de alimentação	2.000 mW
Tipo de plugue	Ouro, adaptador Unimatch estéreo de 3,5 mm/6,3 mm
Tamanho do cabo	3 m (9,8 pés)
Peso	261g (9,2 oz)

Gallery

