

## MDR-M1

Novos headphones de referência fechados para monitor para criadores com reprodução de banda ultralarga.



### Specifications

Geral	
Tipo	Dinâmico, fechado
Driver	40 mm
Capacidade de manuseio de potência	1.500 mW (IEC *1)
Impedância	50 Ω a 1kHz
Sensibilidade	102 dB/mW
Resposta de frequência	5 Hz - 80.000 Hz (JEITA)
Massa	Aprox. 216 g (sem cabo)
Itens incluídos	Cabo para headphones (aprox. 1,2 m/2,5 m, miniplugue estéreo); adaptador de plugue (plugue padrão estéreo - miniplugue estéreo); cartão de garantia; guia

de referência

## Comentários

\*1

IEC - International  
Electrotechnical Commission

## Related products



### **MDR-MV1**

Headphones open-back (abertos) Studio Monitor para criar som espacial e estéreo com ampla gama de frequência e sensação mais realista



### **MDR-7506**

Fones de ouvido estéreos profissionais

## Gallery

