

## MSU-1000

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras HDC / HSC (tipo horizontal)



### Overview

A Unidade de configuração mestre MSU-1000 é um painel de controle para a configuração e manutenção de câmeras. É um dispositivo de orientação horizontal (ao contrário do MSU-1500, que possui um painel compacto com orientação vertical) e pode controlar vários sistemas de câmeras usando a Unidade de rede de comando de câmeras CNU-700 ou uma rede LAN, com a qual pode controlar até 96 câmeras.

**Este produto contém o software pré-instalado e, para ativar algumas funções, é necessário comprar as chaves da licença.**

### Features

#### **Configuração de sistemas grande e flexível**

A MSU-1000 faz parte da família de produtos que proporciona flexibilidade na configuração de sistemas grandes ou pequenos para controle de câmeras.

#### **Capacidade de Ethernet LAN**

A MSU-1000 suporta a interconectividade usando Ethernet LAN ou CNU-700

#### **Menu e botões personalizáveis**

Os usuários da MSU-1000 podem atribuir qualquer função a um item de menu ou botão

## Specifications

### Geral

Fonte de energia	CA 100 - 240 V. 50/60 Hz 0,35 A (máx.) CC 10,5 - 17 V 1,2 A (máx.)
Temperatura operacional	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Dimensões (L x A x P) (excluindo as saliências)	482 × 222 × 67 mm (19 × 8 3/4 × 2 3/4 pol.)
Massa	Aprox. 4,6 kg (10 lb. 2 oz.)

### Conectores de entrada/saída

Ethernet	RJ-45 de 8 pinos (X1)
CCU/CNU	Multiconector de 8 pinos, fêmea (x1)
AUX	Multiconector de 8 pinos, fêmea (x1)
E/S EXT	D-sub de 50 pinos, fêmea (x1)
Entr CA	3 pinos (x1)
Entrada CC	4 pinos (x1)

## Related products



### HDC-P43

Câmera POV 4K/HD



### HDCU-3100

Unidade de controle de câmera de última geração pronta para IP



### HXC-FB80

Câmera de estúdio colorida HD com três sensores CMOS Exmor™ de 2/3 de polegada



### HDC-5500

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada e alto desempenho com saída 4K direta



### HDC-3500

Três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada para operações com fibra em câmeras portáteis



### HDC-3100

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS de 2/3 de polegada para operação por fibra



### HDC-3170

Câmera portátil com três sensores CMOS de 2/3 de polegada para operação triaxial



### MSU-3000

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo horizontal)



### MSU-3500

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo vertical)



### HDC-P31

Câmera com sistema POV HD compacta com recursos remotos aprimorados e fluxos de trabalho HDR avançados



### RCP-3500

Painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC



### RCP-3501

Painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC



### UHC-8300

Os sistemas de câmera com sensor UHC-8300 8k 3CMOS incluem unidade de controle da câmera UHCU-8300 8K,

UKCU-8001 (Interface  
8K ST 2110), UZCU-  
SNMP80 (SNMP para  
8K ST 2110), UKCU-  
IP01F (Networked  
Media Interface)

## Gallery

