

MSU-1500

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras HDC / HSC (tipo vertical)



Overview

A unidade de configuração mestre MSU-1500 é um painel de controle para a configuração e manutenção de câmeras. É um dispositivo compacto de orientação vertical (ao contrário do MSU-1500, que possui um painel maior com orientação horizontal) e pode controlar vários sistemas de câmeras usando a Unidade de rede de comando de câmeras CNU-700 ou uma rede LAN, com a qual pode controlar até 96 câmeras.

Este produto contém o software pré-instalado e, para ativar algumas funções, é necessário comprar as chaves da licença.

Features

Configuração de sistemas grande e flexível

O MSU-1500 faz parte da família de produtos que proporciona flexibilidade na configuração de sistemas grandes ou pequenos para controle de câmeras.

Capacidade de Ethernet LAN

O MSU-1500 suporta a interconectividade usando Ethernet LAN ou CNU-700.

Menu e botões personalizáveis

Os usuários do MSU-1500 podem atribuir qualquer função a um item de menu ou botão

Specifications

Geral

Fonte de energia	CA 100 - 240 V. 50/60 Hz 0,35 A (Máx.) CC 10,5 - 17 V 1,2 A (Máx.)
Temperatura operacional	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Dimensões (L x A x P) (excluindo as saliências)	204 × 354 × 67 mm (8 1/8 × 14 × 2 3/4 pol.)
Massa	Aprox. 3,6 kg (7 lb. 15 oz.)

Conectores de entrada/saída

Ethernet	RJ-45 de 8 pinos (X1)
CCU/CNU	Multiconector de 8 pinos, fêmea (x1)
AUX	Multiconector de 8 pinos, fêmea (x1)
E/S EXT	D-sub de 50 pinos, fêmea (x1)
Entr CA	3 pinos (x1)
Entrada CC	4 pinos (x1)

Related products



HDC-P43

Câmera POV 4K/HD



HXC-FB80

Câmera de estúdio colorida HD com três sensores CMOS Exmor™ de 2/3 de polegada



HDC-5500

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada e alto desempenho com saída 4K direta



HDC-3500

Três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada para operações com fibra em câmeras portáteis



HDC-3100

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS de 2/3 de polegada para operação por fibra



HDC-3170

Câmera portátil com três sensores CMOS de 2/3 de polegada para operação triaxial



MSU-3000

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo horizontal)



MSU-3500

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo vertical)



HDC-P31

Câmera com sistema POV HD compacta com recursos remotos aprimorados e fluxos de trabalho HDR avançados



RCP-3500

Painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC



RCP-3501

Painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC



UHC-8300

Os sistemas de câmera com sensor UHC-8300 8k 3CMOS incluem unidade de controle da câmera UHCU-8300 8K, UKCU-8001 (Interface 8K ST 2110), UZCU-SNMP80 (SNMP para 8K ST 2110), UKCU-IP01F (Networked Media Interface)

Gallery

