

MSU-3500

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo vertical)



Overview

A unidade de configuração mestre MSU-3500 permite o controle e a manutenção intuitivos das câmeras de sistema da série HDC conectadas da Sony.

Compartilhando o mesmo formato vertical compacto e a mesma ergonomia familiar que a MSU-1500, a MSU-3500 se encaixa em um rack EIA (suporte de montagem em meio rack) de 9,5 polegadas. Ela pode controlar vários sistemas de câmera via LAN 1000Base-T ou uma única câmera por conexão direta ponto a ponto por meio do cabo CCA da Sony.

A operacionalidade é aprimorada por meio de um novo painel de toque com visibilidade melhorada, além de indicadores LED adicionais e teclas atribuíveis. A página de menu fornece acesso direto às funções de câmera, CCU e BPU para maior usabilidade e capacidade de expansão.

Features

Configuração flexível e escalável do sistema

A MSU-3500 pode ser configurada para uso com sistemas de controle de câmera de pequena e grande escala, compartilhando as mesmas dimensões mecânicas e o mesmo sistema de interface que o modelo MSU-1500. Uma MSU-3500 pode controlar de forma flexível até 96 unidades de câmeras de

sistema da série HDC.

Interruptores personalizáveis

As funções e o menu podem ser mapeados às teclas atribuíveis através da página de controle do menu, permitindo acesso rápido e fácil. Há três teclas atribuíveis no painel. Esta opção está disponível através do menu SW Customize com os itens categorizados.

Unidade flash USB

As configurações da MSU podem ser salvas ou carregadas através de uma unidade flash USB. Os arquivos de cenas CAM/CCU/BPU/arquivos de referência também podem ser salvos e para a Unidade conversora de produção HDR do HDRC-4000, o arquivo All Setting (Todas as Configurações) pode ser salvo.

Novo painel de toque LCD

O grande painel de toque LCD apresenta um novo painel WVGA de 7 polegadas (800 x 480) com visibilidade aprimorada.

Conexão LAN de alta velocidade

A MSU-3500 suporta conectividade via LAN Ethernet 1000Base-T, além de uma conexão única pelo cabo CCA de 8 pinos da Sony.

Aplicativo de IU da Web

Permite a operação remota conveniente para as configurações iniciais da MSU a partir de um PC remoto e em rede com interface de usuário (IU) intuitiva.*

* Recurso disponível em uma data posterior.

Indicação de status

Através da tecla Status, caso ocorra um status de alerta da câmera/CCU/BPU conectada, ele poderá ser indicado no painel LCD. Alguns status de configuração também podem ser indicados.

Specifications

Geral

Fonte de energia	100 - 240 VCA 50/60 Hz 0,30 A (Máx.) 10,5 - 17 VCC 2,3 A (Máx.)
------------------	--

Temperatura operacional	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
-------------------------	---------------------------

Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
------------------------------	----------------

Dimensões (L x A x P)	204 x 310 x 67 mm (8 1/8 x 12 1/4 x 2 3/4 polegadas) (excluindo as saliências)
-----------------------	--

Massa	Aprox. 3,4 kg (7 lb. 8 oz.)
-------	-----------------------------

Conectores de entrada/saída

LAN	RJ-45 de 8 pinos (x1) 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
-----	---

CCU/CNU remotas	Multiconector de 8 pinos, fêmea (x1)
-----------------	--------------------------------------

AUX	Multiconector de 8 pinos, fêmea (x1)
-----	--------------------------------------

Porta E/S	D-sub de 50 pinos, fêmea (x1)
-----------	-------------------------------

CA de entrada

3 pinos (x1)

Entrada CC

4 pinos tipo XLR (x1)

Related products



MSU-3000

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras de sistema (tipo horizontal)



RCP-1000

Tipo Joystick para painel de controle remoto simples para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC. Seis unidades no rack EIA de 19 polegadas.



RCP-1001

Tipo seletor para painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC. Seis unidades no rack EIA de 19 polegadas.



MSU-1000

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras HDC / HSC (tipo horizontal)



MSU-1500

Unidade de configuração mestre, painel de controle remoto para várias câmeras HDC / HSC (tipo vertical)



RCP-1500

Tipo Joystick para painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC. Quatro unidades no rack EIA de 19 polegadas.



RCP-1501

Tipo seletor para painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC. Quatro unidades no rack EIA de 19 polegadas.



RCP-1530

Tipo Joystick para painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC. Cinco unidades no rack EIA de 19 polegadas.



CNA-1

Adaptador de rede de controle de câmera



HDC-P31

Câmera com sistema POV HD compacta com recursos remotos aprimorados e fluxos de trabalho HDR avançados



UHC-8300

Os sistemas de câmera com sensor UHC-8300 8k 3CMOS incluem unidade de controle da câmera UHCU-8300 8K, UKCU-8001 (Interface



HDCU-3100

Unidade de controle de câmera de última geração pronta para IP

8K ST 2110), UZCU-SNMP80 (SNMP para 8K ST 2110), UKCU-IP01F (Networked Media Interface)



NETWORKED **LIVE**

HDCU-3170

Unidade de controle de câmera triaxial com capacidade IP



NETWORKED **LIVE**

HDCU-3500

Unidade de Controle de Câmera (CCU) pronta para IP para câmera de sistema HDC-3500 4K/HD



NETWORKED **LIVE**

HDCU-5000

Unidade de controle de câmera (CCU) para câmeras de sistema das séries HDC-5500 e HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

HDCU-5500

Unidade de Controle de Câmera (CCU) pronta para IP para câmera de sistema HDC-5500 4K/HD



NETWORKED **LIVE**

HDC-P50

Câmera POV 4K/HD compacta



HXCU-FB80

Unidade de controle de câmera HD/4K para câmeras HXC-FB80



HXC-P70

Câmera de sistema compacto acessível, com Full HD/SD, três sensores Exmor® CMOS de 2/3 polegadas e conexão direta do cabo de fibra ótica



BRC-X1000

Câmera Premium 4K30P PTZ com zoom óptico de 12x e qualidade de imagem de transmissão garantida



BRC-X400

Câmera Premium 4K30P IP PTZ com zoom 30x (c/CIZ) e função NDI®|HX para uso em uma ampla gama de cenários



BRC-H800

Câmera Full HD PTZ com zoom óptico de 12x e qualidade de imagem de transmissão garantida



NETWORKED **LIVE**

RCP-3500

Painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC



NETWORKED **LIVE**

RCP-3501

Painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC

Gallery

