

Optical Disc Archive Software (Driver)

*Entre em contato com os representantes de vendas locais para obter detalhes.



Visão geral

Este utilitário para PC é compatível com leitura/gravação por um computador host conectado a uma unidade Optical Disc Archive ODS-D77U/D77F ou ODS-D55U.

Inclui o software utilitário e o Filer.

Recursos

Leitura/gravação de arquivo simples

Este simples software utilitário é compatível com transferência de arquivos de um PC conectado a uma unidade Optical Disc Archive ODS-D77U/D77F ou ODS-D55U da Sony.

Especificações

Sistema operacional: ODS-D55U/ODS-D77U

Windows

Microsoft® Windows XP Professional Service Pack 3 ou posterior
 Microsoft® Windows 7 Professional versão 32/64 bits, Service Pack 1 ou posterior
 Microsoft® Windows 7 Ultimate versão 32/64 bits, Service Pack 1 ou posterior
 Microsoft® Windows 8 Pro versão 32/64 bits
 Microsoft® Windows 8.1 versão 32/64 bits
 Microsoft® Windows Server 2008 R2
 Microsoft® Windows Server 2012
 Microsoft® Windows Server 2012 R2

Mac®

Mac OS® X 10.6.8 ou posterior com 32/64 bits
 Mac OS® X 10.7.4 ou posterior com 64 bits
 Mac OS® X 10.8.4 ou posterior
 Mac OS® X 10.9
 Mac OS® X 10.10/10.10.1

Linux

Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bits
 Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bits

Observação

Quando for usado o CentOS, peça o contato de vendas da Sony

Sistema operacional: ODS-D77F

Windows	Microsoft® Windows Server 2008 R2 Microsoft® Windows Server 2012 Microsoft® Windows Server 2012 R2
Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.2 64 bits Red Hat Enterprise Linux 6.3 64 bits Red Hat Enterprise Linux 6.4 64 bits Red Hat Enterprise Linux 6.5 64 bits Red Hat Enterprise Linux 6.6 64 bits Red Hat Enterprise Linux 7.0 64 bits
Observação	Quando for usado o CentOS, peça o contato de vendas da Sony.

Memória

Windows	Sistema operacional de 32 bits: 4GB ou mais Sistema operacional de 64 bits: 2 GBx (número de unidades + 1) ou mais
Mac®	Sistema operacional de 32 bits: 4GB ou mais Sistema operacional de 64 bits: 2 GBx (número de unidades + 1) ou mais
Linux	Sistema operacional de 64 bits: 2 GBx (número de unidades + 1) ou mais

Espaço no disco rígido

Windows/Mac®/Linux	PC de 32 bits: 16 GB ou mais PC de 64 bits: 8 GB + 16 GBx (número de unidades + 1) ou mais
--------------------	---

Interface

ODS-D55U/ODS-D77U (USB)	Hi-Speed USB (USB 2.0): Obrigatório controlador do host do Hi-Speed USB (USB 2.0). SuperSpeed USB (USB 3.0): Obrigatório controlador do host do SuperSpeed USB (USB 3.0). No caso do Mac®, somente as portas USB incorporadas no Mac® são compatíveis.
ODS-D77F (Fibre Channel)	É obrigatório o controlador do host Fibre Channel. Controlador recomendado: QLE2560 / QLE2562 (adaptador de Fibre Channel QLogic(r) PCIe para 8 GB/s)

Comentários

Esses requisitos do sistema podem não se aplicar a todos os computadores.
Ao usar seu ODS-D77U com um PC executando Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, recomenda-se instalar a atualização a seguir lançada pela Microsoft®.
<http://support.microsoft.com/kb/2581464>
Usando o programa de atualização do Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 e o Optical Disc Archive Software em combinação, a velocidade de leitura/gravação de dados do ODS-D77U melhora.

1. Registre-se e baixe o programa de atualização no site de assistência da Microsoft®, descrito acima.
2. Extraia e instale o programa de atualização.

Comentários

- As configurações necessárias associadas ao programa de atualização são feitas quando o Optical Disc Archive Software é instalado: Consequentemente, não há necessidade de fazer configurações no registro especificadas na parte inferior da página de assistência mencionada acima.

- O programa de atualização não afetará outros dispositivos USB.
- O programa de atualização é dedicado exclusivamente aos sistemas operacionais Windows 7 ou Windows Server 2008 R2.

Produtos relacionados



ODS-D55U

Unidade de Arquivo em Disco Óptico (ODA) independente com velocidades de transferência de 330 Mbps (leitura) e 210 Mbps (disco de gravação única) ou 130 Mbps (disco regravável)



ODS-D77UA

A ODS-D77UA tem velocidades de transferência muito altas. Leitura de 1,1 Gbps. Gravação única de 440 Mbps e regravação de 160 Mbps (verificação ligada). O desempenho é variável com base no tipo de cartucho.



ODS-L30M

*Entre em contato com os representantes de vendas locais para obter detalhes.



ODS-L60E

*Entre em contato com os representantes de vendas locais para obter detalhes.



ODS-L100E

*Entre em contato com os representantes de vendas locais para obter detalhes.



ODS-D280U

Unidade Optical Disc Archive independente com velocidades de transferência muito altas de gravação (1 Gbps, verificação ligada) e leitura (2 Gbps) usando cartucho ODC-3300R de segunda geração



ODS-D280F

Unidade de canal de fibra Optical Disc Archive para a biblioteca escalável PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E com velocidades de transferência muito altas de gravação (1 Gbps, verificação ligada) e leitura (2 Gbps) usando cartucho ODC-3300R de segunda geração



ODS-D77F

Unidade de canal de fibra Optical Disc Archive para biblioteca escalável ODS-L30M PetaSite, com velocidades de transferência de 1.150 Mbps (leitura) e 780 Mbps (disco de gravação única) ou de 310 Mbps (disco regravável)



Content Manager

*Entre em contato com os representantes de vendas locais para obter detalhes.

Galeria

