

## CA-FB70

Adaptador de fibra para filmadoras HXC-D70 e PMW-320/350/400/500



### Visão geral

#### **Permite a conexão via fibra na unidade de controle de câmera HXCU-FB70**

O adaptador de fibra óptica CA-FB70 para a câmera de estúdio HXC-D70 e as filmadoras PMW-320/350/400/500, permite a conexão via fibra com a Unidade de controle de câmera (CCU) HXCU-FB70 (CCU). Com a CCU, é possível controlar a HXC-D70 e a PMW-320/350/400/500 até uma distância máxima de 250 metros, incluindo a alimentação e os sinais do indicador, comunicador, retorno de vídeo e também prompter.

CBK-HD02 é necessário quando o CA-FB70 ou o CA-TX70 está configurado com a PMW-500.

CBK-CE01 é necessário quando o CA-FB70 ou o CA-TX70 está configurado com a PMW-400/350/320.

Funciona com a HXCU-FB70

A CA-FB70 funciona perfeitamente com a unidade de controle de câmera tipo de fibra HXCU-FB70 (CCU). O painel de controle dianteiro é conectado à HXCU-FB70 por padrão.

### Funcionalidades

#### **Conexão de fibra óptica**

A CA-FB70 ajuda a garantir a melhor qualidade de imagem e fácil integração com conexão de fibra óptica para distâncias de até 250 m com fonte de alimentação ou até 10 km com fibra monomodo e fonte de alimentação local.

#### **Conexão para todos os sinais**

A CA-FB70 oferece integração flexível e a possibilidade de ampliar a operação com todos os sinais (indicador, comunicador, retorno de vídeo e prompter) em Full HD. É possível adaptar conectores tipo Lemo como uma alternativa opcional usando o kit de conectores de fibra tipo Lemo HKC-LC01 com a CA-FB70/HXCE-FB70.

#### **Opera com o HXCU-FB70 e o HXCE-FB70 para maior flexibilidade**

A CA-FB70 funciona de forma contínua com a CCU de fibra óptica HXCU-FB70 e a unidade de extensão de alimentação HXCE-FB70 quando a fonte de energia for necessária para o CA-FB70 acoplado à câmera HXC-D70 ou às filmadoras PMW-320/350/400/500 ou quando a transmissão de sinal de longa distância for necessária entre a CA-FB70 e a HXCU-FB70.

## Produtos relacionados



### HXCU-FB70

CCU de fibra para adaptador CA-FB70 para filmadoras HXC-P70, HXC-D70 e PMW-320/350/400/500



### HKC-LC01

Conector de transmissão de fibra óptica



### CCFN-25

Cabo híbrido de fibra óptica de 25 metros com conector opticalCON



### CCFN-50

Cabo híbrido de fibra óptica de 50 metros com conector opticalCON



### CCFN-100

Cabo de fibra óptica híbrido de 100 metros com conector opticalCON

## Galeria



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização por escrito. Os recursos e as especificações estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Os valores de peso e dimensão são aproximados. Todas as marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.