

HDCE-100

Adaptador de fibra monomodo para câmeras de fibra HSC e HDC



Visão geral

Permite a adaptação do SMPTE-311M à fibra monomodo para a série HSC ou HDC, servindo de fonte de alimentação para o cabeçote da câmera

O adaptador de extensão de câmera HDCE-100 pode converter a fibra SMPTE-311M da série HSC ou HDC em fibra monomodo para transmissões de longa distância. O HDCE-100 serve de fonte de alimentação para o cabeçote da câmera, evitando a necessidade de fonte de alimentação local no campo. O HDCE-100 também fornece alimentação para a câmera ao vivo 4K pela unidade do processador de faixa base BPU-4000 quando uma CCU não é usada para os sistemas ao vivo 4K simples.

Produção em HD de longa distância

Transmissão de longa distância por um cabo de fibra monomodo.

Fonte de alimentação disponível para o cabeçote da câmera

O HDCE-100 serve de fonte de alimentação para o cabeçote da câmera via conexão de fibra SMPTE-311M para evitar a necessidade de uma fonte de alimentação CC local.

Fonte de alimentação para a câmera ao vivo 4K via BPU-4000

Fonte de alimentação para a câmera ao vivo 4K pela unidade do processador de faixa base BPU-4000 quando uma CCU não é usada para o sistema ao vivo 4K simples.

Recursos

Produção em HD de longa distância com cabo de fibra monomodo

O HDCE-100 fornece transmissão de longa distância de uma câmera para uma unidade de controle de câmera (CCU) com o cabo de fibra monomodo.

Fonte de alimentação para as câmeras

O HDCE-100 pode ligar o cabeçote da câmera por sua fibra SMPTE-311M. Se você conectar o HDCE-100 a um processador de faixa base BPU-4000, os usuários também podem fornecer alimentação à câmera ao vivo 4K F55 + CA-4000.

Unidade de montagem em rack 3U

O HDCE-100 pesa aproximadamente 4 kg e tem 145 x 124 x 365 mm (L x A x P), cabendo em um rack de 19 polegadas.

Especificações

Geral

Requisitos de energia	100 a 240V CA, 50/60Hz
Corrente de consumo	4,5 A (máx.)
Temperatura operacional	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Geral

Peso

Aprox. 4,0 kg (8 lb 13 oz)

Especificações do sistema óptico

CÂMERA

Conector de fibra óptica (1)

CCU

Conector ST para fibra de modo único (1)

Entr CA

Conector de 100 VCA a 240 VCA (1)

Acessórios fornecidos

Acessórios fornecidos

Parafuso B4 x 4 (para montagem em rack) (4)

Guia de operação (1)

Manual de operação (CD-ROM) (1)

Produtos relacionados



HKCU-SM100

Adaptador de extensão de CCU



BPU-4500A

Unidade do processador de faixa base 4K/HD para produção de rede IP

Galeria

