

SR-D1

Unidade de drive de memória compacta
SRMASTER



Visão geral

Unidade de drive SRMemory compacta para uso com PCs

O drive SRMemory compacto SR-D1 permite a você visualizar e importar conteúdo SRMASTER de resolução completa.

PCs com software de driver SR-D1 instalado podem ser conectados ao SR-D1 via USB3.0 ou eSATA. Um visualizador F65RAW /SR dedicado pode ser usado para revisar e transferir imagens da mídia SRMemory.

Recursos

Design de baixo custo e compacto

Design compacto e leve para uso na mesa ou em locais. A unidade de menor custo na família SRMASTER, o SR-D1 foi projetado para trazer os benefícios do fluxo de trabalho do SRMASTER e da F65 a um público mais amplo, incluindo em dailies no set e pós-produção.

Compatível com formatos HD SStP e F65RAW

O SR-D1 oferece suporte a formatos SStP MPEG-4 de 10 bits HD RGB e F65RAW linear de 16 bits. A unidade funciona com cartões SRMemory gravados usando uma F65 com o gravador SR-R4, e é também ideal para usuários de câmera como a PMW-F3 para gravação de mais alta qualidade com o SR-R1.

Suporta interfaces USB3.0 e eSATA

A unidade suporta interfaces USB 3.0 e eSATA para transferência de arquivo de alta velocidade. Diminui o tempo de espera durante a inserção.

Acesso direto aos arquivos na mídia SRMemory

Oferece acesso direto aos arquivos na mídia SRMemory. Os arquivos podem ser selecionados e visualizados pela rede antes da transferência. Possui transferência de arquivo do tipo arraste e solte para facilidade de uso.

Operação CA / CC para flexibilidade operacional

O SR-D1 fica totalmente à vontade no campo ou na mesa, com suporte de operação CC e fornecido com um adaptador CA.

Especificações

Geral

Requisitos de energia	12 V de CC
Consumo de energia	30 W (máximo)
Temperatura operacional	5 °C a 40 °C 41 °F a 104 °F

Geral

Temperatura de armazenamento

-20°C a +60°C
-4 °F a +140 °F

Massa

1,5 kg
3 lb 4 oz

Dimensões (L x A x P) *1

154 x 49 x 227 mm (excluindo as saliências)
6 1/8 x 1 15/16 x 9 polegadas (excluindo as saliências)

Entrada/saída

USB

USB de alta velocidade (em conformidade com USB2.0)/USB de super velocidade (em conformidade com USB3.0)

eSATA

eSATA 1.0/eSATA2.0

Acessórios fornecidos

Acessórios fornecidos

Adaptador CA (1)
Cabo USB (1)
Pés de borracha (4)
Manual de operação (J, E, CN) (1)

Comentários

Observação

*1 Os valores das dimensões são aproximados.

Galeria

