


PWA-RCT1

Software de controle de gravação para o PWS-4500, HKCU-REC55 e HKCU-REC50



Overview

Flexibilidade e controle para o PWS-4500, HKCU-REC55 e HKCU-REC50

O PWA-RCT1 é um software para execução de aplicativos que oferece um método útil para controlar várias unidades do Servidor de produção ao vivo 4K/HD PWS-4500 e a Opção de gravação com CCU HKCU-REC55/REC50* - acionando a gravação/interrupção/reprodução/transferência de arquivos a partir de um único PC com uma GUI de operação intuitiva.

O PWA-RCT1 traz mais flexibilidade operacional ao PWS-4500 e ao HKCU-REC55/REC50 para que eles possam ser oferecidos como gravadores de produção 4K/HD multiportas fáceis de utilizar para uma ampla variedade de aplicativos de produção.

* O PWAL-RCT50 é necessário para usar o HKCU-REC55/REC50.

Features

Controle simples e intuitivo para gravação em vários canais

Operação simples e intuitiva para gravação em vários canais com o PWS-4500 e o HKCU REC55/REC50 simultaneamente, usando apenas um aplicativo.

Gerenciamento de clipe e funções de transferência de arquivos

O software oferece a gestão da lista de clipes e transferências de arquivos para mídias externas ou para armazenamento em rede.

Related products



HDC-4300

Câmera de estúdio 4K/HD



PMW-F55LIVE

As câmeras CineAlta compactas com sensor CMOS 4k super 35mm gravam HD/2K em memória SxS além da saída 2K/4K RAW de 16 bits.



HDC-3500

Três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada para operações com fibra em câmeras portáteis



HDC-4800

Sistema de câmera UHFR 4K/HD



HDC-5500

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada e alto desempenho com saída 4K direta



HDCU-3500

Unidade de Controle de Câmera (CCU) pronta para IP para câmera de sistema HDC-3500 4K/HD



HDCU-5000

Unidade de controle de câmera (CCU) para câmeras de sistema das séries HDC-5500 e HDC-3500/3100



HDCU-5500

Unidade de Controle de Câmera (CCU) pronta para IP para câmera de sistema HDC-5500 4K/HD



PWAL-RCT50

Opção de controle de gravação de CCU para PWA-RCT1



HKCU-REC55

Opções de gravação para as CCUs HDCU-5500 e HDCU-3500

Gallery

