

## RCP-3100

Tipo Joystick para painel de controle remoto para as câmeras das séries HDC/HSC/HXC.<br>Cinco unidades no rack EIA de 19 polegadas.



**NETWORKED LIVE**

### Overview

#### **Painel de controle remoto para câmeras da série HDC**

O RCP-3100 é um painel de controle remoto para câmeras de sistema da Sony, que oferece uma variedade de configurações para operações multifuncionais, ao mesmo tempo que apresenta uma estrutura fina de apenas 80 mm de largura, que permite que você conte até cinco unidades em um rack EIA de 19 polegadas. Os blocos de ajuste de preto principal e da íris utilizam um controle do tipo joystick.

### Features

#### **Muitos interruptores de acesso direto para várias operações de câmeras**

Este painel de controle remoto possui funções de controle necessárias para realizar diversas operações de câmera. Os botões de operação, botões de ajuste e outros controles são dispostos no painel de acordo com a função e frequência de uso. Estruturas de proteção são fornecidas ao redor dos botões que são vitais à operação e configuração das câmeras para evitar que os botões sejam acionados acidentalmente.

#### **Interruptor personalizável e menu**

Os usuários podem atribuir várias funções de pintura para os

interruptores atribuíveis além dos botões push diretos para acesso rápido à câmera/CCU/BPU.

### **Recurso de conexão LAN**

É possível conectar tanto um cabo LAN quanto um cabo CCA-5. Portanto, ao configurar um sistema de controle de várias câmeras, ele pode ser conectado tanto por CNU-700 ou LAN. A conexão LAN pode fornecer energia através de um interruptor de PoE. As configurações iniciais estão disponíveis no GUI do PC pelo servidor da web.

### **Mais eficiência da alocação da montagem em rack através do design reduzido da estrutura.**

Possui apenas 80 mm de largura, o que permite que você monte até cinco unidades em um rack EIA de 19 polegadas.

### **Construindo uma variedade de sistemas de controle**

Os usuários de câmeras dos sistemas HDC/HSC/HXC/BRC podem montar um sistema de controle de várias câmeras usando CNU-700. Em um sistema que usa CNU-700s, dois CNUs podem ser utilizados para controlar um sistema de até 24 câmaras. Um sistema que utiliza uma LAN também pode ser construído através da conexão com uma CCU compatível com LAN.

## Specifications

### Geral

Fonte de energia	CC de 10,5 V a 30 V PoE (IEEE802.3af Classe 2)
------------------	---

Consumo de energia	4 W
--------------------	-----

Temperatura de	
----------------	--

operação 5 a 40°C (41 a 104°F)

Dimensões (L x A x P) 80 x 310 x 125 mm (3 ¼ x 12 ¼ x 5 pol)  
(excluindo protruções)

Massa 1,4 kg (3 lb. 1 oz)

## Conectores de entrada/saída

LAN RJ-45 de 8 pinos (x1)  
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

CCU/CNU Multiconector de 8 pinos, fêmea (x1)

E/S EXT D-sub de 9 pinos, fêmea (x1)

## Related products



### HXC-FB80

Câmera de estúdio colorida HD com três sensores CMOS Exmor™ de 2/3 de polegada



### BRC-H800

Câmera Full HD PTZ com zoom óptico de 12x e qualidade de imagem de transmissão garantida



### BRC-H900

Câmera de estúdio robótica Full HD com sensor 3CMOS Exmor® tipo 1/2 e zoom óptico de 14x



### HDC-3100

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS de 2/3 de polegada para operação por fibra



### HDC-3170



### HDC-3500



### HDC-4300



### HDC-4800

Câmera portátil com três sensores CMOS de 2/3 de polegada para operação triaxial



## HDC-P50

Câmera POV 4K/HD compacta

Três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada para operações com fibra em câmeras portáteis



## HDC-1700

Câmera de sistema HD portátil de múltiplos formatos

Câmera de estúdio 4K/HD



## HDC-2400

Câmera de sistema HD multiformato 3G

Sistema de câmera UHFR 4K/HD



## HDC-2500

Câmera de sistema HD 3G de múltiplos formatos com o dobro da velocidade



## HDC-2570

Câmera de sistema portátil HD multiformato com interface de transmissão triaxial digital



## BRC-X400

Câmera Premium 4K30P IP PTZ com zoom 30x (c/CIZ) e função NDI®|HX para uso em uma ampla gama de cenários



## HDC-3200

Sistema de câmera 3CMOS 4K de 2/3 de polegada



## HDC-3500V

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS de 2/3 de polegada



## HDC-5500V

Câmera de sistema portátil com três sensores CMOS 4K de 2/3 de polegada



## CNA-2

Adaptador de Rede para Controle de Câmera



## BRC-AM7

Câmera zoom de inclinação panorâmica com enquadramento automático e AI Analytics, zoom óptico de 4K 60p, 20x. Alta interoperabilidade com outros sistemas de produção

## Gallery

