

SZC-4002 / SZC-4002M / SZC-4002W

Atualização da HFR para F65, F55 e HDC-4300



Overview

SZC-4002, SZC-4002M e SZC-4002W são licenças do software HFR com Unidades de processador de faixa base das séries BPU-4000 ou BPU-4500 (incluindo BPU-4500A).

A instalação das licenças SZC-4002, SZC-4002M e SZC-4002W nas séries BPU-4000 ou BPU-4500 (incluindo BPU-4500A) possibilita uma saída de formato de alta taxa de quadros, quando conectadas a uma filmadora de memória de estado sólido PMW-F55, a uma câmera digital de imagens em movimento F65 ou a uma câmera em cores HDC-4300, permitindo que você transfira e execute o processamento de sinal de imagens HFR.

As licenças proporcionam um alto nível de flexibilidade para comprar o equipamento que você deseja, quando você preferir, e com a confiança de que sua unidade de processador de faixa base é à prova do futuro, quanto às alterações nas demandas.

A SZC-4002 pode ser usada permanentemente.

A SZC-4002M pode ser usada por 30 dias.

A SZC-4002W pode ser usada por 7 dias.

Chave de ativação para o software pré-instalado.

Related
products



HDC-4300

Câmera de estúdio
4K/HD



PMW-F55

As câmeras CineAlta compactas com sensor CMOS 4k super 35mm gravam HD/2K em memória SxS além da saída 2K/4K RAW de 16 bits.



F65

Câmera SRMASTER com super-sensor CMOS de 8K e 35 mm



BPU-4000

Unidade do processador de banda da base 4K



BPU-4500

Unidade do processador de faixa base 4K / HD para rede IP



BPU-4500A

Unidade do processador de faixa base 4K/HD para produção de rede IP

Gallery

