

XDCA-FX9

Unidade de extensão para
câmera FX9



Overview

Operabilidade aprimorada com recursos de rede avançados, áudio sem fio* e saída RAW**

Conectando-se diretamente à câmera PXW-FX9 sem a necessidade de cabos, a unidade de extensão XDCA-FX9 oferece recursos adicionais convenientes para melhorar a comodidade e a flexibilidade da captura.

A XDCA-FX9 permite fácil instalação das baterias das séries BP-GL e BP-FL, estendendo os tempos de operação da câmera durante as capturas mais exigentes.

Com uma conexão rápida e fácil à parte traseira da PXW-FX9 por meio de um conector MultiPin, a XDCA-FX9 oferece recursos de rede avançados para transmissão ou transferência de arquivos via Ethernet ou conexão de celular dual link. Ela também permite adicionar facilmente áudio sem fio de alta qualidade através de um slot receptor sem fio.* Também são fornecidos conectores de saída adicionais, incluindo código de tempo e D-Tap.

Sinais RAW de 16 bits podem ser emitidos diretamente da XDCA-FX9 usando um gravador externo de terceiros.**

A compatibilidade com a Ethernet RJ45 da XDCA-FX9 permite controle*** de RCP com fio de exposição, equilíbrio de branco e

muito mais. A XDCA-FX9 pode alimentar a *** lente B4 quando usada com o LA-EB1 opcional.

* *Requer a Ver.2.0 da PXW-FX9 ou versão de firmware superior.*

** *Requer Ver.2.1 da PXW-FX9 ou posterior. A saída QFHD no círculo de imagens Super35 e as altas taxas de quadros a 100, 120 fps da QFHD estão limitadas a 10 bits.*

*** *Requer Ver.3.0 da PXW-FX9 ou posterior. Para conectar o LA-EB1 e a XDCA-FX9, use o cabo da LA-EB1 fornecido.*

Features

Fixação perfeita, ergonomia excelente

A XDCA-FX9 conecta-se diretamente à PXW-FX9 por meio do conector MultiPin, sem necessidade de mais cabos. O tempo de gravação é estendido pela compatibilidade com as baterias Sony das séries BP-GL e BP-FL. Ao usar lentes maiores, a unidade de extensão equilibra qualquer possível peso na frente e ainda aumenta a estabilidade quando a câmera é montada no ombro.

Recursos de rede avançados

Os recursos de rede integrados da PXW-FX9 permitem o streaming e a transferência de arquivos via LAN sem fio. A XDCA-FX9 oferece o QoS Streaming com conexão Dual Link via multiplexação de duas redes celulares ou conexão Ethernet para melhorar a qualidade e a estabilidade da imagem.

Suporte de áudio sem fio*

Ideal para equipes de produção de notícias em campo, a unidade de extensão acrescenta um slot receptor de áudio sem fio compatível com receptores como os das séries DWX e URX.

* *Requer a Ver.2.0 da PXW-FX9 ou versão de firmware superior.*

Gravação RAW de 16 bits com gravador externo**

A adição da unidade de extensão XDCA-FX9 à PXW-FX9 permite a gravação de material RAW de 16 bits da câmera em um gravador RAW de terceiros (disponível separadamente). Os dados RAW são enviados diretamente por meio da interface RAW da unidade de extensão.

** *Requer Ver.2.1 da PXW-FX9 ou posterior. A saída QFHD no círculo de imagens Super35 e as altas taxas de quadros a 100, 120 fps da QFHD estão limitadas a 10 bits.*

Controle remoto RCP com Ethernet

A compatibilidade com a Ethernet RJ45 da XDCA-FX9 permite controle de RCP com fio de exposição, equilíbrio de branco e muito mais.

*Requer Ver 3.0 da FX9 ou posterior

Related products



BP-GL65A

Capacidade de 66 Wh no pacote da bateria de íon de lítio



BP-GL95A

Pacote de bateria de íons de lítio com capacidade de 95 Wh



BP-FL75

Bateria de olivina de longa duração para câmeras da série F



BP-FLX75

Bateria de Olivina de longa duração com capacidade de 76 Wh



LA-EB1

Adaptador de montagem de lentes B4 para a FX9, FS7 e a FS7II

Gallery

