

## AXS-AR3

Thunderbolt™ Kartenlesegerät  
für AXS-Speicherkarten



### Overview

#### **Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über Thunderbolt 3-Schnittstelle\***

Das AXS-Kartenlesegerät AXS-AR3 bietet eine unglaubliche maximale Lesegeschwindigkeit für AXS-Speicher von bis zu 9,6 Gbit/s (1200 MB/s) über Thunderbolt 3. Dadurch lassen sich 6K/4K/2K RAW/X-OCN-Dateien, die über einen AXS-R7 auf einer AXS-A-Speicherkarte aufgezeichnet wurden, noch leichter importieren.

\* Wird derzeit zertifiziert.

Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

### Features

#### **Hochgeschwindigkeits-Übertragung über Thunderbolt 3-Schnittstelle**

Das AXS-Kartenlesegerät AXS-AR3 bietet eine unglaubliche maximale Lesegeschwindigkeit für AXS-Speicher von bis zu 9,6 Gbit/s (1200 MB/s) über Thunderbolt 3.

#### **Kompatibel\* mit Mac und PC**

Das AXS-AR3 ist mit macOS 10.13 oder höher und der 64-Bit-

Version von Windows 10 (Version 1809) oder höher kompatibel.  
 \*Eine 100%ige Kompatibilität kann nicht für alle Computersysteme garantiert werden.

## Daisy Chain

Das Gerät unterstützt Daisy Chain, sodass mehr als ein Lesegerät und andere Geräte über Thunderbolt 3 an einen Mac/PC angeschlossen werden können.

Werden die AXS- und die SxS-Speicherkarte beispielweise gleichzeitig für die Aufnahme genutzt, lässt sich das SxS-Speicherkarten-Lesegerät SBAC-T40 per Daisy Chain-Funktion mit dem AXS-AR3 verbinden.

## Specifications

### Technische Daten

Schnittstelle	Thunderbolt 3 (wird zur Zertifizierung getestet)
Spannungsversorgung	AC-DC-Netzteil (VGP-AC19V77) Eingang: 100 bis 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Ausgang: 19,5 V/3,3 A (max.)
Leistungsaufnahme	Ca. 25 W
Abmessungen	Ca. 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	Ca. 1,0 kg (ohne Speicherkarte)
Betriebstemperatur	-20 bis +60°C

Lagertemperatur	20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Betriebssystem	Mac OS 10.13 oder höher 64-Bit-Version von Windows 10 (Version 1809) oder höher
Mitgeliefertes Zubehör	Thunderbolt-Kabel (1) AC-Netzteil (1)

## Gallery

