

CBK-NA1

3G/4G/LTE- und WLAN-
Netzwerkadapterset für XDCAM-
Camcorder



Overview

Optimiert LAN-Verbindungen bei den Camcordern PXW-X180, PXW-X200 und PXW-X500 mit den WLAN-Adaptoren CBK-WA100 und CBK-WA101

Das Netzwerkadapterset CBK-NA1 besteht aus dem Modemanschluss CBK-NA1E für die Kommunikation über 3G/4G/LTE und WLAN sowie dem USB/RJ-45-Adapter CBK-NA1R. Mit dem CBK-NA1E kann das Modem am Camcordergriff angebracht werden, um Störungen des Camcorderbetriebs zu reduzieren und die Signalübertragung zu verbessern. Der CBK-NA1R ermöglicht, die Streaming-Funktionen des Camcorders über eine Kabelverbindung zu nutzen. Das Modul verfügt über einen Klemmmechanismus, der den USB-Anschluss vor Beschädigungen schützt.

Verlängerungsadapter für Netzwerkmodul

Das CBK-NA1E ermöglicht den Anschluss eines 3G/4G/LTE-Modems an einen Camcorder von Sony und wurde für die Modelle PXW-X180, PXW-X200 und PXW-X500 optimiert. Das Modul wird an einem 1/4“-Zubehörschuh angebracht.

USB/RJ-45-Adapter

Der CBK-NA1R konvertiert den USB-Anschluss* zu einem RJ-45-Anschluss für den Camcorder oder den WLAN-Adapter CBK-WA100 und CBK-WA101. Er ermöglicht, den Camcorder über ein LAN-Kabel mit einem Netzwerk zu verbinden, um die Aufnahmen

über eine Kabelverbindung zu streamen. Eine Kabelklemme sichert den USB-Anschluss.

* Die Bezeichnung des Anschlusses ist je nach dem Anschlussgerät unterschiedlich (USB WLAN-Modulanschluss oder Anschluss für externe Geräte).

Features

Verlängerungsadapter für Netzwerkmodul

Das CBK-NA1E ermöglicht den Anschluss eines 3G/4G/LTE-Modems an einen Camcorder von Sony und wurde für die Modelle PXW-X180, PXW-X200 und PXW-X500 optimiert. Das Modul wird an einem 1/4“-Zubehörschuh angebracht. Der Adapter dient dazu, Störungen beim Camcorderbetrieb zu verringern und die Signalübertragung zu verbessern.

USB/RJ-45-Adapter

Der CBK-NA1R konvertiert den USB-Anschluss* zu einem RJ-45-Anschluss für den Camcorder oder den WLAN-Adapter CBK-WA100 und CBK-WA101. Er ermöglicht, den Camcorder über ein LAN-Kabel mit einem Netzwerk zu verbinden, um die Aufnahmen über eine Kabelverbindung zu streamen. Eine Kabelklemme sichert den USB-Anschluss. Ein mitgelieferter Gürtel sorgt dafür, dass sich das Netzwerkkabel nicht vom USB/RJ-45-Adapter löst.

* Die Bezeichnung des Anschlusses ist je nach dem Anschlussgerät unterschiedlich (USB WLAN-Modulanschluss oder Anschluss für externe Geräte).

Specifications

Verlängerungsadapter für Netzwerkmodul: CBK-NA1E

USB

USB 2.0 (Typ A)

Netzwerk Kabellänge	Ca. 200 mm
Gewicht	Ca. 65 g
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 90 %
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C

USB/RJ45-Adapter: CBK-NA1R

USB	USB 2.0 (Typ A)
Netzwerkabschluss	RJ-45 10 /100BASE-T
Speisungssystem	Über USB-Bus
Netzwerk Kabellänge	Ca. 100 mm
Gewicht	Ca. 20 g
Leistungsaufnahme	1,5 W
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 90 %
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C

Related products



CBK- WA100

WLAN-Adapter für
Camcorder und Decks
[Mobiles Netzwerk
3G/4G/LTE/WLAN]



CBK- WA101

WLAN-Adapter für die
PMW-400 und die
PXW-X320 [Mobiles
Netzwerk
3G/4G/LTE/WLAN]

Gallery

