

## CNA-2

Netzwerkadapter zur  
Kamerasteuerung



**NETWORKED LIVE**

### Specifications

#### Allgemeines

Betriebsspannung LAN1 PoE (konform mit IEEE802.3af Typ1 Klasse0):	37–57 V (Gleichstrom)
CCU-Stromzufuhr (CCA):	10,5–30 V (Gleichstrom)
EXT E/A (D-SUB):	10,5–17 V (Gleichstrom)
12 V (Gleichstrom) Eingang	11,4–12,6 V (Gleichstrom)
Leistungsaufnahme	9 W (nur Haupteinheit, 12 V (Gleichstrom) Eingang)
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)

Gewicht	660 g (1 lb 7,3 oz)
Äußere Abmessungen (B/H/T)	100 mm × 42 mm × 181 mm (4" × 1 11/16" × 7 1/4")

## Anschlüsse Fernbedienung

USB-Anschluss  
High Speed USB (USB 2.0) (1)  
CCU-REMOTE-Anschluss  
8-poliger Multi-Anschluss (1)  
AUX REMOTE-REMOTE-Anschluss  
8-poliger Multi-Anschluss (1)  
Gleichstromausgang: 30 V, 6 W  
Externer E/A-Anschluss  
15-polig, D-Sub (1)  
Netzwerkanschluss RJ-45 (2)  
1000BASE-T: IEEE 802.3ab

## Mitgeliefertes Zubehör

Hinweise zur erstmaligen  
Benutzung (1 x)

## Zubehör optional

Wechselstromnetzteil AC-  
UES1230M T

## Related products



NETWORKED LIVE

### HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren für den Glasfaserbetrieb



NETWORKED LIVE

### HDC-5500

Leistungsstarke, tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren und direkter 4K-Ausgabe



NETWORKED LIVE

### HDC-P50

Kompakte 4K/HD-POV-Systemkamera



NETWORKED LIVE

### HDC-P31

Kompakte HD-POV-Systemkamera mit erweiterten Fernbedienungsfunktionen und erweiterten HDR-Workflows



NETWORKED LIVE

### HDCU-5500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der HDC-5500-Serie



NETWORKED LIVE

### HDCU-5000

Kamerabasisstation (CCU) für Systemkameras der Serien HDC-5500 und HDC-3500/3100



NETWORKED LIVE

### HDCU-3500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkamera HDC-3500



NETWORKED LIVE

### RCP-3500

Fernsteuerpult für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC



NETWORKED LIVE

### RCP-3100

Fernsteuerpult mit Joystick für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC. Einheiten in einem 19"-EIA-Rack.



### MSU-3000

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (horizontal)



### MSU-3500

Master-Setup-Unit, Fernsteuerpult für mehrere Systemkameras (vertikal)

## Gallery

