

FWD-50W66G/T

50“-HDR-LED-BRAVIA

Professional Display mit Full HD-
Auflösung



Overview

Präzise HDR-Bilder und unternehmensfreundliche Funktionen

Sorgen Sie mit dem 50“ BRAVIA Professional Display FWD-50W66G/T, das lebensechte HDR-Bildqualität mit einfacher Bedienung und intelligenter Inhaltsfreigabe kombiniert, für zusätzliche Wirkung bei jeder Präsentation.

Das BRAVIA-Display FWD-50W66G/T ist für professionelle Anwendungen optimiert und liefert gestochen scharfe, detaillierte Bilder in Full HD. Dabei verfeinert X-Reality PRO jedes Einzelbild für noch bessere, rauscharme Videos, Fotos und Textbausteine.

Durch erweiterte Steuermöglichkeiten, den Simple Pro-Modus und die optionale interaktive Kompatibilität ist die Erstellung von attraktivem Digital Signage ein Kinderspiel, sodass Sie immer ein klares Bild erhalten.

Schöpfen Sie die Möglichkeiten des Displays voll aus: Durch TEOS-Lösungen, die sich nahtlos integrieren lassen(*2), und bereits eingebaute Lösungen können zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden – von der Nutzung für Konferenzräume bis zur Automatisierung.

Für noch mehr beruhigende Sicherheit gibt es unseren standardmäßig inbegriffenen erweiterten PrimeSupport-Austauschservice über 3 Jahre. Wenn es ein Problem mit dem Display gibt, bieten wir Ihnen standardmäßig ein neues Ersatzprodukt an Stelle einer Reparatur. Sie können den Support auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Features

Optimal verfeinerte Full HD-HDR-Bilder

High Dynamic Range (HDR) bewahrt feine Details, die in den dunkelsten und den hellsten Bereichen der Szenen verloren gehen könnten, und bringt mehr Dynamik in die lebensechten Full HD-Bilder.

Sehen Sie auch die kleinsten Details

Die X-Reality™ PRO-Bildverarbeitung analysiert jedes Einzelbild und gleicht Szenen mit unserer speziellen Bilddatenbank ab, um die Bilder zu optimieren und das Rauschen zu reduzieren.

Flüssigere Bewegung

Motionflow XR fügt zusätzliche Einzelbilder zwischen den Originalen hinzu, um flüssigere, schärfere Details in schnellen Sequenzen zu gewährleisten.

Optimiert für professionelle Anwendungen

Das FWD-50W66G/T bietet alles, was man in modernen Unternehmens- und Bildungsumgebungen braucht: flexible Installationsmöglichkeiten, drahtgebundene und drahtlose Netzwerkfähigkeit sowie eine serielle Kommunikationssteuerung.

TEOS-Integration (*2)

BRAVIA kann nahtlos mit den TEOS-Lösungen von Sony für Workspace Management verwendet werden, über die sich Geräte und Inhalte in Chefetagen, Konferenzräumen und öffentlichen Räumen koordinieren lassen.

Smart Plug & Play

Schließen Sie ein Smartphone oder ein USB-Laufwerk an, um Videos, Fotos oder Musik direkt auf dem BRAVIA-Display anzuzeigen.

Flexible Befestigung und Installation

BRAVIA Professional Displays bieten flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für eine einfache Integration in viele unterschiedliche Umgebungen.

Noch mehr beruhigende Sicherheit

Für noch mehr beruhigende Sicherheit gibt es unseren standardmäßig inbegriffenen erweiterten PrimeSupport-Austauschservice über 3 Jahre. Wenn es ein Problem mit Ihrem BRAVIA Professional Display gibt, stellen wir kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung, um Ausfallzeiten zu vermeiden.

Specifications

Fernsehsystem

TV-System (digital terrestrisch)	DVB-T/T2
----------------------------------	----------

TV-System (digitales Kabel)	DVB-C
-----------------------------	-------

TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2
---------------------------	----------

Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel)	1 (Digital / Analog)
---------------------------------------	----------------------

Anzahl der Tuner (Sat)	1
------------------------	---

Display-Funktionen

Dimmungsart	Frame Dimming
Display-Gerät	LCD
Hintergrundbeleuchtung	Direct LED
Helligkeit (cd/m ²) (*1)	350
Kontrastverhältnis (*1)	5000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	300.000:1
Reaktionszeit (ms)(*1)	8

Technische Daten für Video

Breitwandmodus	Weitwinkel/Normal/Vollformat/Zoom / 14:9
4:3 Standard	Ja
Videoverarbeitung	X-Reality Pro
Motionflow	Motionflow XR 400Hz (Native 50Hz)
Kompatibel mit HDR	Ja (HDR10, HLG)
Videosignal	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),

720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Technische Daten für Audio

Lautsprecherausrichtung Down Firing

Ausgangsleistung für
Audio 5 W + 5 W

Netzwerk – Leistungsmerkmale

WiFi Direct Ja

Wi-Fi Certified Ja

DLNA Home Network Client / Home
Network Renderer

Miracast
(Bildschirmspiegelung) Ja

Aktualisierung der
Firmware Ja

Internetbrowser VEWD

W-LAN Integriert

Weitere Funktionen

USB- Wiedergabe (Inhalte)	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MF (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/J
---------------------------------	--

Bildschirmuhr	Ja
---------------	----

Standby- Timer	Ja
-------------------	----

Ein/Aus-Timer	Ja
---------------	----

Professionelle Funktionen

Versteckter Professional-Modus	Ja
-----------------------------------	----

Automatische Aktivierung über HDMI	Ja
---------------------------------------	----

Multicast/IPTV	Ja
----------------	----

Kompatibel mit TEOS Workplace- Management-Lösung (*2)	Ja
--	----

Verfügbarer Speicher	4 GB
----------------------	------

Kompatible TEOS- Inhalte	Individuelles Design, Texte, Bilder, Videos, YouTube, Verkehr, Wetter, Informationen, Facebook, Twitter, PowerPoint und vieles mehr
-----------------------------	--

Ein- und Ausgänge

HDCP	HDCP 1.4
------	----------

HF-Eingang/-Eingänge	1 (seitlich)
----------------------	--------------

ZF-Eingänge (Satellit)	1 (seitlich)
------------------------	--------------

Eingang/Eingänge für Composite-Video	1 (hinten)
--------------------------------------	------------

HDMI™-Anschluss/-Anschlüsse (insgesamt)	2 (seitlich)
---	--------------

Digitale(r) Audioausgang/-ausgänge	1 (hinten)
------------------------------------	------------

Audio-Ausgang	1 (Seitlich / Hybrid mit Kopfhörerausgang)
---------------	--

USB	2 (seitlich)
-----	--------------

Ethernet-Anschluss/-Anschlüsse	1 (hinten)
--------------------------------	------------

Designelemente

Gehäusefarbe	Schwarz
--------------	---------

Tischstandfuß	Separat (mit Montage)
Entspricht VESA®-Lochabstand	Ja
VESA®-Lochmaske	20,0 x 20,0 cm

Umweltfreundlich und energiesparend

Energieverbrauchskennwert	A
Bildschirmgröße (diagonal gemessen)	50" (49,5")
Leistungsaufnahme	Standard: 79,0 W
Jährliche Leistungsaufnahme	115 kWh/Jahr
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,50 W
Leistungsaufnahme (Netzwerk-Standby-Modus)	2,00 W (Wi-Fi®)/2,00 W (LAN)
Maximales Leuchtverhältnis	72 %
Bleigehalt	Ja
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Betriebsspannung	Gleichstrom 19,5 V

Stromsparmodus/Hintergrundbeleuchtung Ja
aus

Dynamische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung Ja

Eingang für Netzteil NETZTEIL

Abmessungen

Nur Display (B x H x T)
(ca.) Ca. 113,0 x 66,0 x 6,8 (0,90) cm

Display mit Standfuß
(B x H x T) (ca.) Ca. 113,0 x 71,9 x 26,8 cm

Verpackung (B x H x T)
(ca.) Ca. 122,6 x 78,2 x 14,1 cm

Gewicht

Nur Display 11 kg

Display mit Standfuß 11,4 kg

Verpackung 16 kg

Technische Daten

Betrachtungswinkel
(rechts/links) 178 (89/89) Grad

Betrachtungswinkel (oben/unten)	178 (89/89) Grad
------------------------------------	------------------

Display-Auflösung	Full HD
-------------------	---------

Bildformat	16:9
------------	------

BS	Linux
----	-------

Steuerungsspezifikationen

Hotelmodus Pro	Ja (Simple)
----------------	-------------

IP Steuerung	Ja
--------------	----

PrimeSupport

Inklusive PrimeSupport	3 Jahre Standard-Helpdesk (Mo bis Fr 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ) und erweiterter Austauschservice im Falle eines Produktfehlers inkl. der gesamten Logistik.
------------------------	--

Optionale PrimeSupport-Verlängerungen	Optionale Support-Verlängerung um 2 Jahre verfügbar: PSP.FW6G-50.2X
---------------------------------------	---

Hinweise

(*1) Typischer Wert für Panel-
Eigenschaften

(*2) Player TEP-TX5 erforderlich

Gallery

