

## HDCE-100

Monomode-Glasfaseradapter für  
HSC- und HDC-  
Glasfaserkameras



### Overview

#### **SMPTE-311M/Monomode-Adapter für die HSC- oder HDC-Serie mit Stromzufuhr für den Kamerakopf**

Der Kameraverlängerungsadapter HDCE-100 kann die SMPTE-311M-Glasfaser der HSC- oder HDC-Serie für die Langstreckenübertragung zu Monomode konvertieren. Der HDCE-100 liefert Strom an den Kamerakopf, damit er bei Außeneinsätzen auch ohne Stromversorgung vor Ort verwendet werden kann. Bei einfachen 4K-Live-Systemen ohne CCU kann der HDCE-100 die 4K-Live-Kamera auch über den Basisband-Prozessor BPU-4000 betreiben.

#### **HD-Produktionen über lange Strecken**

Langstreckenübertragung über ein Monomode-Glasfaserkabel

#### **Kann Kamerakopf mit Strom versorgen**

Dank der SMPTE-311M-Glasfaserverbindung kann der HDCE-100 den Kamerakopf mit Strom versorgen, wodurch sich eine DC-Stromversorgung vor Ort erübrigt.

#### **Stromzufuhr zu 4K-Live-Kamera über BPU-4000**

Bei einem einfachen 4K-Live-System ohne CCU kann das Modul die 4K-Live-Kamera auch über den Basisband-Prozessor BPU-4000 betreiben.

## Features

### **HD-Langstreckenproduktion über ein Monomode-Glasfaserkabel**

Der HDCE-100 ermöglicht die Langstreckenübertragung von einer Kamera zu einer CCU (Camera Control Unit) über ein Monomode-Glasfaserkabel.

### **Versorgt Kameras mit Strom**

Der HDCE-100 kann den Kamerakopf über eine SMPTE-311M-Glasfaser übertragen. Wird der HDCE-100 an den Basisband-Prozessor BPU-4000 angeschlossen, können Anwender auch die 4K-Live-Kamera PMW-F55 + CA-4000 mit Strom versorgen.

### **Für Rackhalterungen mit 3 HE**

Mit einem Gewicht von 4 kg und einer Größe von 145 x 124 x 365 mm (B x H x T) passt der HDCE-100 in eine 19“-Rackhalterung.

## Related products



### **HKCU-SM100**

CCU-Verlängerungsadapter



### **BPU-4500A**

4K-/HD-Basisband-Prozessor für eine IP-Netzwerkproduktion

## Gallery

