

HXCE-FZ90

Kameraerweiterungseinheit für
HXCE-FZ90



Overview

Erweitert die Glasfaserverbindung auf bis zu 10 km

Mit der HXCE-FZ90 können Sie ein flexibles System einrichten. Sie können das CCFN-Hybridkabel von Sony mit einem Glasfaserkabel im Einzelmodus kombinieren, um die Langlebigkeit einer Kabelverbindung über eine große Distanz zu erhalten. Die HXCE-FZ90 versorgt die HXC-FZ90 mit Strom und erweitert die Distanz von 300 m um 10 km.

4K-Bildqualität und Verbindung für alle Signale

Die HXCE-FZ90 bietet eine herausragende Bildqualität sowie eine flexible Integration und die Möglichkeit, die Anwendung um Signale in 4K/Full HD zu erweitern.

Features

Optische Glasfaserverbindung

Die HXCE-FZ90 ist auf hervorragende Bildqualität und unkomplizierte Integration ausgelegt. Das Glasfaserkabel überbrückt Entfernungen von bis zu 300 m und übernimmt zusätzlich die Stromversorgung. Bei einem Glasfaserkabel im Einzelmodus und lokaler Stromversorgung sind Entfernungen von bis zu 10 km möglich.

Kompaktes Design und geringes Gewicht

Das kompakte Gerät lässt sich einfach und diskret an einem

beliebigen Ort in der Nähe des aufzuzeichnenden Ereignisses positionieren. Mit seinem Griff ist es leicht zu tragen und ermöglicht eine schnelle Einrichtung.

Auswahl an Anschlüssen

Die Erweiterungseinheit HXCE-FZ90 ist standardmäßig mit zwei optischen Anschlüssen vom Typ CON DUO ausgestattet. Optional können als Alternative Anschlüsse vom Typ Lemo gewählt werden, wenn der HKC-LC01 und der HKC-LC02 Glasfaseranschluss vom Typ Lemo verwendet werden.

Specifications

Allgemeines

| | |
|--------------------|---|
| Betriebsspannung | 100 bis 240 V AC 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 2,1 A (max.) |
| Betriebstemperatur | 5 °C bis 40 °C 41 °F bis 104 °F |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C -4 °F bis +140 °F |
| Abmessungen | 104 × 62 × 360 mm 4 1/8 x 2 1/2 x 14 1/4 Zoll B/H/T, ohne hervorstehende Teile) |
| Gewicht | Ca. 2,1 kg Ca. 4 lb 10 oz |

Ein-/Ausgänge

| | |
|------------------------|---|
| Kamera | Optoelektrischer Multianschluss |
| CCU | Optischer Glasfaseranschluss |
| Mitgeliefertes Zubehör | CD-ROM mit Bedienungsanweisungen (1) Vor der Verwendung dieser Einheit (1 Set) Garantie (1) |
| Optionales Zubehör | Hybrides Glasfaserkabel CCFN- 25/50/100/150/200/250 Kabelverbinder CCFN-JC1 USA und Kanada: Steckerhalter B (2-990-242-01) Andere Regionen: Steckerhalter C (3-613-640-01) USA und Kanada: Netzkabel-Set (1-551-812-XX) Andere Regionen: Netzkabel-Set (1-782-929-XX) Servicehandbuch |

Related products



**HXCU-
FZ90**
4K-/HD-



HXC-FZ90
Tragbares Studio-
Kamerasystem HXC-



ILME-FR7
Vollformat-Kamera der
Cinema-Reihe mit



**HZC-UHD9
/ HZC-**

Kamerabasisstation für HXC-FZ90-Kameras FZ90 für die HD-Produktion

austauschbarem PTZ-Objektiv und einem Dynamikbereich von mehr als 15 Stufen, einer hohen 4K (QFHD)-Bildwechselfrequenz von 120 Bildern/s, Fast Hybrid und Real-time Eye AF sowie S-Cinetone™ Farbfunktion

UHD9M / HXC- UHD9W

Softwarelizenzen für HXC-FZ90 für 4K-Videoaufnahmen

Gallery

