

## ODBK-201

\* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



### Overview

**Das Netzteil ODBK-201 eignet sich für die ODS-L30M/L60.**

**Die Serie ODBK-20X eignet sich für das Modell ODS-D280F und ODS-D77F.**

**Eine Welt von Lösungen**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



#### **ODS-L60E**

\* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



#### **ODS-L100E**

\* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



#### **ODS-D280F**

Das Optical Disc Archive-Glasfaserlaufwerk für die skalierbare PetaSite-Bibliothek ODS-L30M/L60E/L100E bietet sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Schreibgeschwindigkeit von 1 Gbit/s (Prüffunktion aktiviert) und einer Lesegeschwindigkeit von 2 Gbit/s, wenn eine Cartridge ODC-3300R der 2. Generation verwendet wird.



## **ODS-D77F**

Optical Disc Archive-  
Glasfaserlaufwerk für  
die skalierbare  
PetaSite-Bibliothek  
ODS-L30M mit  
Übertragungsgeschwindigkeiten  
von bis zu  
1.150 Mbit/s  
(Lesegeschwindigkeit),  
780 Mbit/s (einmal  
beschreibbare Disc)  
und 310 Mbit/s  
(wiederbeschreibbare  
Disc)

## **ODS- D380F**

\* Für weitere  
Informationen  
wenden Sie sich bitte  
an Ihren  
Vertriebsmitarbeiter  
vor Ort.

## Gallery

