

RCP-3100

Fernsteuerpult mit Joystick für Kameras der Serien HDC/HSC/HXC.
5 Einheiten in einem 19"-EIA-Rack.



NETWORKED LIVE

Übersicht

Fernsteuerpult für Kameras der HDC-Reihe

Das Fernsteuerpult RCP-3100 für Sony Systemkameras bietet eine Vielzahl von Einstellungen für multifunktionale Betriebsabläufe. Seine Breite beträgt lediglich 80 mm, sodass sich bis zu fünf Einheiten in einem 19"-EIA-Rack einbauen lassen. Die Blendensteuerung und die Schwarzwertregelung erfolgen über den Joystick.

Funktionen

Zahlreiche Schalter für den Direktzugriff auf verschiedene Kamerafunktionen

Diese Fernbedienung ist mit allen Steuerungsfunktionen ausgestattet, die für die Kontrolle über verschiedene Kamerafunktionen erforderlich sind. Die Funktionstasten, Einstellungsknöpfe und anderen Steuerungselemente sind auf der Fernbedienung je nach Funktion und Verwendungshäufigkeit angeordnet. Tasten, die für den Betrieb und die Einrichtung von Kameras maßgeblich sind, sind mit Schutzrahmen versehen, damit diese Tasten nicht versehentlich gedrückt werden.

Schalter und Menü individuell anpassbar

Benutzer können Tasten für einen schnellen Zugriff auf die Kamera/CCU/BPU nutzen. Zudem können die zuweisbaren Tasten mit Zeichenfunktionen belegt werden.

LAN-Verbindung

Eine Verbindung kann über ein LAN- oder ein CCA-5-Kabel hergestellt werden. Ein Steuerungssystem für mehrere Kameras kann daher über die CNU-700 oder LAN eingerichtet werden. Die LAN-Verbindung kann die Stromversorgung über einen PoE-Switch übernehmen. Die ursprünglichen Einstellungen sind über die Benutzeroberfläche des PCs über dessen Web-Server verfügbar.

Effizientere Zuweisung beim Rackeinbau durch schlankes Design

Da die Breite lediglich 80 mm beträgt, lassen sich bis zu fünf Einheiten in ein 19"-Zoll-EIA-Rack einbauen.

Erstellen einer Auswahl an Steuerungssystemen

HDC/HSC/HXC/BRC-Anwender können unter Verwendung des CNU-700 ein Steuerungssystem mit mehreren Kameras erstellen. In einem System mit CNU-700s können zwei CNUs zur Steuerung eines Kamerasystems mit bis zu 24 Kameras verwendet werden. Ein System, das ein LAN verwendet, kann durch Anschließen eines LAN-kompatiblen CCU ebenfalls erstellt werden.

Allgemeines

Stromzufuhr	10,5 bis 30 V DC PoE (IEEE802.3af Class2)
Leistungsaufnahme	4 W
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Abmessungen (BxHxT) (ohne vorstehende Geräteteile)	80 x 310 x 125 mm
Gewicht	1,4 kg

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

LAN	RJ-45, 8-polig (1 x) 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
CCU/CNU	Multistecker, 8-polig, weiblich (1 x)
EXT. I/O.	D-Sub, 9-polig, weiblich (1 x)

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.



HXC-FB80

HD-Farb-Studiokamera mit drei 2/3" Exmor™-CMOS-Sensoren



BRC-H800

Hochwertige Full HD PTZ-Kamera mit optischem 12-fachem Zoom und kompromissloser Übertragungsqualität



BRC-H900

Ferngesteuerte Full HD-Robotic Studiokamera mit 1/2"-Exmor-3CMOS-Sensor und 14-fachem optischem Zoom



HDC-3100

Tragbare Systemkamera für den Glasfaserbetrieb mit 2/3-Typ-3-CMOS-Sensor



HDC-3170

Tragbare Systemkamera für den Triax-Betrieb mit 2/3-Typ-3-CMOS-Sensor



HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-4300

4K-/HD-Systemkamera



HDC-4800



HDC-P50

POV-Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 6x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-1700

Tragbare HD-Multiformat-Systemkamera



HDC-2400

3G-Multiformat-HD-Systemkamera



HDC-2500

3G Double Speed Multiformat-HD-Systemkamera



HDC-2570

Tragbare Multiformat-HD-Systemkamera mit Anschluss für digitale Triax-Übertragung



BRC-X400

Hochwertige 4K30P IP PTZ-Kamera mit 30-fachem Zoom (mit CIZ) und NDI®|HX-Funktion für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen



HDC-3200

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 2x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-3500V

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor, vorinstalliertem verstellbarem ND-Filter und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-5500V

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor, vorinstalliertem verstellbarem ND-Filter und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in 4K



CNA-2

Netzwerkadapter zur Kamerasteuerung



BRC-AM7

Premium PTZ-Kamera mit automatischem Framing, KI-Analyse, 4K 60p und 20-fachem optischen Zoom. Hohe Interoperabilität mit anderen Produktionssystemen.



HDC-3500RV

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor, vorinstalliertem verstellbarem ND-Filter und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-3500R

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in HD



HDC-5500R

Tragbare Systemkamera mit 2/3-Typ-4K-3-CMOS-Sensor und 4x-High Frame Rate-Fähigkeit in 4K



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : August 30 2026