

CBK-VF02

3,5"-Farb-LCD-HD-Sucher für die PXW-X500



Übersicht

3,5"-Farb-LCD-HD-Sucher für Kameras mit einer rechteckigen 26-poligen Sucherschnittstelle. Die entsprechenden Kameras geben das QHD-Signal mit höherer Auflösung an diesen Sucher aus.

Kameramänner/-frauen können die LCD-Anzeige direkt sehen, da die optische Lupe und die Ellbogenteile hochgeklappt werden können.

3,5"-Farb-LCD-QHD-Sucher

Mit 26-poliger Sucherschnittstelle

Technische Daten

Allgemeines

Betriebsspannung 10,5 bis 17,0 V DC (Speisung aus der Kamera)

Leistungsaufnahme 2,0 W

Betriebstemperatur 0° C bis 40° C

Lagertemperatur -20° C bis 60 °C

Gewicht ca. 680 g

Außenabmessungen: 201 mm (8 Zoll) x 255 mm (10 1/8 Zoll) x 60 mm (2 3/8 Zoll) 89 mm (3 5/8 Zoll)

Abmessungen des transflektiven 3,5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Bildanzeigebereichs 76,8 x 43,2 mm (3 1/8 x 1 3/4 Zoll) (H/V, 16:9 Bildseitenverhältnis)

Leistung

Helligkeit 200 cd/m² (Standard) (wenn das Okular angebracht ist)

Auflösung 500 Zeilen oder mehr

Farbtemperatur 6500 K (Standard)

Anschluss

Anschluss Rechteckiger 26-poliger Stecker

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

Benutzerhandbuch(1 x)

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör

Sucherrotationsmontage: BKW-401

Kompatible Produkte

Kompatible Produkte

PXW-X500, PMW-500, HXC-D70 – Hinweis: Bei Verwendung des Suchers mit der PMW-500 muss die Firmware-Version auf dem Camcorder 1.10 oder höher betragen. Bei Verwendung des Suchers mit der HXC-D70 muss die Firmware-Version auf dem Camcorder 1.21 oder höher betragen.

Hinweise

Hinweise

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Verwandte Produkte



BKW-401

Sucher-Schwenkhalterung

Galerie

