

MB-535

Montagehalterung für den Rackeinbau eines LMD-1510W-Monitors



Übersicht

Stabile Halterung für den Rackeinbau (7 HE)

Die MB-535-Montagehalterung kann im Winkel von 0° bis 20° nach oben und unten geneigt befestigt und nach VESA-Standard an den Monitor angeschraubt werden (4 + PWH-Schrauben 4 x 12 im Lieferumfang enthalten).

Funktionen

Konzipiert für LMD-1510W-Monitore

Die MB-535-Montagehalterung kann im Winkel von 0° bis 20° nach oben und unten geneigt befestigt und nach VESA-Standard an den Monitor angeschraubt werden (4 + PWH-Schrauben 4 x 12 im Lieferumfang enthalten).

Stabiles, schlankes Design

Die 7-HE-Halterung hat folgende Abmessungen (B x H x T):
482,6 x 310,3 x 111,6 mm. Gewicht: ca. 2 kg.

Galerie

