


PWA-RCT1

Software zur
Aufnahmesteuerung für PWS-
4500, HKCU-REC55 und HKCU-
REC50



Overview

Flexibilität und Kontrolle für PWS-4500, HKCU-REC55 und HKCU-REC50

Mit der Software PWA-RCT1 lassen sich mehrere Einheiten des 4K/HD-Live-Produktionservers PWS-4500 steuern und die Kamerabasisstation-Aufnahmeoption der HKCU-REC55/REC50* nutzen. Aufnahme/Stopp/Wiedergabe/Dateiübertragung – all diese Funktionen lassen sich von einem einzigen PC über eine intuitive Benutzeroberfläche steuern.

Die PWA-RCT1 erhöht die betriebliche Flexibilität von PWS-4500 und HKCU-REC55/REC50, sodass sie als benutzerfreundliche 4K/HD-Multiport-Produktionsrecorder bei einer größeren Bandbreite an Produktionsanwendungen eingesetzt werden können.

* PWAL-RCT50 erforderlich für Verwendung von HKCU-REC55/REC50.

Features

Einfache und intuitive Steuerung für die Aufnahme über mehrere Kanäle

Einfache und intuitive Bedienung für die gleichzeitige Aufnahme mehrerer Kanäle mit PWS-4500 und HKCU REC55/REC50 über eine einzige Anwendung.

Funktionen für das Clipmanagement und die Dateiübertragung

Die Software bietet Cliquenmanagement und Dateiübertragungen an externe Medien oder für die Netzwerkspeicherung.

Related products



HDC-4300

4K-/HD-Systemkamera



PWS-100TD1

Band-Digitalisierungsstation



PMW-F55LIVE

Kompakte CineAlta-Kamera mit 4K-Super-35-mm-CMOS-Sensor für die Aufzeichnung von HD-, 2K- oder 4K-Bildern auf SxS-Speicherkarten und die Ausgabe von 2K-/4K-Bildern in 16 Bit/RAW



HDC-3500

Tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren für den Glasfaserbetrieb



HDC-5500

Leistungsstarke, tragbare Systemkamera mit drei 2/3"-4K-CMOS-Sensoren und direkter 4K-Ausgabe



HDCU-3500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkamera HDC-3500



HDCU-5000

Kamerabasisstation (CCU) für Systemkameras der Serien HDC-5500 und HDC-3500/3100



HDCU-5500

IP-fähige Kamerabasisstation (CCU) für 4K/HD-Systemkameras der HDC-5500-Serie



PWAL-RCT50

Option zur



HKCU-REC55

Aufnahmeoption für

Kamerabasisstation-
Aufnahmesteuerung
für PWA-RCT1

die
Kamerabasisstationen
HDCU-5500 und
HDCU-3500

Gallery

