

## UNI-OPL7C3

Druckfestes Dome-Kameragehäuse für den Außeneinsatz



### Overview

Geeignete Kameramodelle:

- SNC-RX550P - SNC-RX530P - SNC-RX570P Befestigung:

- SNCA-WM20G (Wandmontage) - SNCA-CEILING

(Deckenmontage) - SNCA-WM20FC (siehe Hinweis) Bewertung:

- IP67 Betriebstemperatur:

- -29 bis +50 °C (SNCA-HEATER) Spannung:

- 24 Volt AC Optionales Zubehör:

- SNCA-CLEAR/2 (im Lieferumfang enthalten)

- SNCA-TINTED/2

### Related products



#### **SNC- EB600**

Fix-Kamera mit 720p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



#### **SNC- EB600B**

Einfache Fix-Kamera mit 720p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



#### **SNC- EB630**

Fix-Kamera mit 1.080p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



#### **SNC- EB630B**

Einfache Fix-Kamera mit 1080p/30 Bildern/s und IPELA ENGINE EX™ – E-Serie



#### **SNC-**



#### **SNC-**



#### **SNC-**



#### **SNC-**

## **VB600**

Fix-Kamera mit  
720p/60 Bildern/s und  
IPELA ENGINE EX™ –  
V-Serie



## **EP521**

Standard Definition  
(PAL) PTZ-  
Netzwerkamera



## **EP580**

PTZ-Kamera mit  
1.080p/30 Bildern/s –  
E-Serie

## **ER521**

Standard-Definition-  
(PAL-)Rapid-Dome-  
Netzwerkamera

## **SNC- ER550**

Rapid-Dome-Kamera,  
720p/30 Bilder/s – E-  
Serie

## **SNC- ER580**

Rapid-Dome-Kamera  
mit 1.080p/30  
Bildern/s – E-Serie

## Gallery

