

VPL-FHZ75

WUXGA-Projektor mit
Laserlichtquelle und 6500 lm
(7000 lm im Mittelpunkt)



Overview

Mit erweiterten Bildtechnologien für gestochen scharfe Präsentationen und Funktionen für eine einfache Installation

Beim kompakten, eleganten Laserprojektor VPL-FHZ75 kommen modernste Bildinnovationen von Sony und Funktionen für eine einfache Installation voll zur Geltung, sodass er sich ideal für Projektionsanwendungen mit hoher Lichtleistung in Unternehmen, Bildungsumgebungen und öffentlichen Bereichen mittlerer Größe eignet.

Die langlebige Laserlichtquelle des Projektors und das neu entwickelte 0,76“-3LCD-Panel mit integriertem optischen Kompensator werden durch Reality Creation und leistungsstarke Farbverarbeitungstechnologien von Sony abgerundet. Das Ergebnis: außergewöhnlich kontrastreiche Bilder mit WUXGA-Auflösung, lebensechte Farben und eine Helligkeit von 6500 Lumen. Damit ist der Projektor ideal geeignet für Vorträge und Präsentationen, die das Publikum fesseln sollen.

Sony hat intelligente Einstellungen entwickelt, die die Installation vereinfachen und in die die langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Analyse von Laserprojektoren geflossen ist: In vier Voreinstellungen sind Helligkeit, Kühlsystem, Farbe und andere Projektoreinstellungen so angepasst, dass die Leistung

für Konferenz-/Schulungsräume, Museen, Veranstaltungsorte und Setups mit mehreren Leinwänden optimiert wird.

Durch das kompakte Design, das sich in jeden Raum gut einfügt, und den größten vertikalen Lens-Shift-Bereich in dieser Kategorie lässt sich der VPL-FHZ75 problemlos auch in beengten Räumlichkeiten nutzen. Die genau abgestimmte Projektion auf schrägen Flächen sorgt dabei für zusätzliche Flexibilität.

Features

Hoher Kontrast und hochwertige Bilder mit 6500 Lumen

Der Laser wird durch ein neu entwickeltes 0,76“-LCD-Panel mit integriertem optischen Kompensator ergänzt. Im Zusammenspiel mit der leistungsfähigen Signalverarbeitung entstehen lebendige Bilder mit gestochen scharfen Details, einem Kontrast von $\infty:1$ Kontrast und einer präzisen Farbwiedergabe.

Moderne Technologien zur Feinabstimmung der Bildqualität

Die Bildqualität wird durch die einzigartige Technologie Reality Creation von Sony für hochauflösende Bilder weiter verbessert. Hierbei wird auf eine leistungsstarke Datenbank zum Musterabgleich zurückgegriffen, um Bilder mit niedriger Auflösung zu optimieren und zu schärfen, ohne dass sich das digitale Bildrauschen erhöht.

Intelligente Einstellungen

Sony hat intelligente Einstellungen entwickelt, in die die langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Analyse von Laserprojektoren geflossen ist: In vier Voreinstellungen sind Helligkeit, Kühlsystem und andere Projektoreinstellungen für alle Nutzungsumgebungen abgestimmt. Das vereinfacht die Installation für viel beschäftigte Systemintegratoren.

Großer Lens-Shift-Bereich

Der größte Lens-Shift-Bereich der Branche* von vertikal +70 % ermöglicht mehr Flexibilität bei der Positionierung des Projektors und stellt sicher, dass Vortragende und Besucher nicht von der Lichtquelle des Projektors abgelenkt werden.

* Im Bereich von 5000 bis 6500 Lumen. Stand 5. Februar 2019, gemäß den Recherchen von Sony.

Standardmäßiges Zoomobjektiv inklusive sowie breite Auswahl an Objektiven

Die Flexibilität der Installation wird weiter erhöht, da eine große Palette an kompatiblen Objektiven verfügbar ist, mit denen der Projektor de facto für jede Raumgröße und alle Projektionsanforderungen gerüstet ist. Die Bajonettfassung mit Schnellentriegelung ermöglicht einen ganz einfachen Objektivwechsel.

Konstante Helligkeit

Der Modus für konstante Helligkeit sorgt dafür, dass die Helligkeit während der empfohlenen Lebensdauer von 20.000 Stunden erhalten bleibt.

Schlankes, ansprechendes Design, das sich in die Umgebung einfügt

Das schlanke, elegante Gehäuse weist eine flache Oberfläche auf und fügt sich bei der Deckenmontage des Projektors dezent in die Umgebung ein. Die saubere Optik wird auch durch eine neue Anschlussabdeckung betont, hinter der das Kabelgewirr verschwindet.

Bis zu 20.000 Betriebsstunden* praktisch wartungsfrei

Die moderne Laserlichtquelle bietet eine Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden* ohne Lampenwechsel. Somit werden die Betriebskosten, auf die gesamte Produktlebenszeit gerechnet, im Vergleich zu herkömmlichen Projektoren gesenkt.

*Die tatsächliche Betriebsdauer hängt von der Einsatzumgebung ab.

Problemlose automatische Filterreinigung

Im Zentrum stehen großartige Bilder statt mühsamer Wartungsaufgaben: Mit dem automatisierten Reinigungssystem wird der Staub alle 100 Stunden entfernt.

Überdimensionale Displays durch Edge Blending

Die Bilder von mehreren Projektoren lassen sich nahtlos und mit präzisiertem Farbabgleich zu atemberaubenden, überdimensionalen Projektionen für Unternehmen oder Bildungseinrichtungen kombinieren.

Integrierte automatische Kalibrierung

Nach einem längeren Zeitraum kann die Farbe automatisch auf die werkseitige Kalibrierung zurückgesetzt werden. Es werden keine zusätzlichen Kalibrierungsgeräte oder Kameras benötigt. Der eingebaute Sensor speichert alle erforderlichen Informationen.

Netzwerk und Steuerung

Der Projektor lässt sich problemlos in AV-Umgebungen integrieren und verfügt über führende vernetzte Steuerungsoptionen, Überwachungs- und Verwaltungssysteme wie Crestron Connected™ und jetzt auch über Extron® XTP™ Systems.*

* Extron und XTP Systems sind Marken von RGB Systems Inc.

Specifications

Anzeigesystem

Anzeigesystem

3LCD-System

Display-Gerät

Größe des effektiven Anzeigebereichs	Neues 0,76“-LCD-Panel (19 mm) x 3 BrightEra LCD-Panel, Bildseitenverhältnis: 16:10
Anzahl der Pixel	6,912,000 (1920 x 1200 x 3) Pixel

Projektionsobjektiv *1

Fokus	Elektrisch
Zoom – Elektrisch/Manuell	Elektrisch
Zoom – Faktor	Ca. 1,6-fach
Projektionsverhältnis	1,39:1 bis 2,23:1
Lens-Shift – Elektrisch/Manuell	Elektrisch
Lens-Shift – Bereich vertikal	-5 %, +70 %
Lens-Shift – Bereich horizontal	+/-32 %

Lichtquelle

Typ	Laserdiode
-----	------------

(Max.) Reinigungs- und Austauschintervall des Filters *2

(Max.) Filterreinigungs- /Austauschintervall 20000 Std. (bis zur Wartung)

Leinwandgröße

Leinwandgröße 40" bis 600" (1,02 m bis 15,24 m)
(diagonal gemessen)

Lichtleistung*3

Betriebsart: Standard 6500 lm *4 / 7000 lm
(Mittelpunkt)*5

Betriebsart: Mittel 5200 lm

Betriebsart: Niedrig -

Farblichtleistung*3

Betriebsart: Standard 6500 lm

Betriebsart: Mittel 5200 lm

Betriebsart: Niedrig -

Kontrastverhältnis (weiß/schwarz) *3

Kontrastverhältnis
(weiß/schwarz) $\infty:1$

Anzeigbare Scanfrequenz

Horizontal 15 kHz bis 92 kHz

Vertikal 48 Hz bis 92 Hz

Unterstützte Signalauflösung

Computersignaleingang Maximale Signalauflösung: 1920 x 1200*6

Videosignaleingang NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1.080/60i, 1.080/50i
Nur für digitalen HDMI-Signaleingang; 1.080/60P, 1.080/50p, 1.080/24p

Farbsystem

Farbsystem NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60

(Max.) Trapezkorrektur

Horizontal +/- 30 Grad

Vertikal +/- 30 Grad

EINGANG AUSGANG (Computer/Video/Steuerung)

Eingang A
 RGB-/Y-PB-PR-Eingangsanschluss:
 Mini-D-Sub, 15-polig (Buchse)
 Audio-Eingangsanschluss: Stereo-
 Miniklinke

Eingang B
 DVI-Eingangsanschluss: DVI-D 24-
 polig (Single-Link), HDCP-
 Unterstützung
 Audio-Eingangsanschluss:
 Gemeinsam mit EINGANG A

Eingang C
 HDMI-Eingangsanschluss: HDMI,
 19-polig, HDCP-Unterstützung
 Audio-Eingangsanschluss: HDMI-
 Audio-Unterstützung

Eingang D
 HDBaseT-Schnittstellenanschluss:
 RJ45, Übertragung von 4 Signalen
 (Video, Audio, LAN, Steuerung)

Video-Eingang
 Videoeingangsanschluss: BNC
 Audio-Eingangsanschluss:
 Gemeinsam mit Eingang A

AUSGANG A	<p>Monitorausgang für Eingangsanschluss A: Mini-D-Sub, 15-polig (Buchse) Audio-Ausgangsanschluss: Stereo- Miniklinke</p>
AUSGANG B	<p>Monitorausgang für Eingangsanschluss B: DVI-D 24- polig (Single-Link), HDCP nicht unterstützt Audioausgang, Monitorausgang: Stereo-Miniklinke</p>
Fernbedienung	D-Sub, 9-polig (Stecker)/RS232C
LAN	RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX
IR (Control-S)	Stereo-Miniklinkenbuchse, Phantomspeisung 5 V DC

Akustisches Rauschen*3

Lampenmodus: Mittel 36 dB

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	0 °C bis 40 °C/20% bis 80% (nicht kondensierend)
--	--

Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-10 °C bis +60 °C/20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
---	---

Betriebsspannung

Betriebsspannung	100 bis 240 V AC, 5,4 A bis 2,2 A, 50 Hz/60 Hz
------------------	--

Leistungsaufnahme

100 bis 120 V AC	Betriebsart: Standard: 537 W
220 bis 240 V AC	Betriebsart: Standard: 518 W

Leistungsaufnahme (Standby-Modus)

100 bis 120 V AC	0,5 W (bei „Standby Mode“ auf „Low“)
220 bis 240 V AC	0,5 W (bei „Standby Mode“ auf „Low“)

Leistungsaufnahme (Netzwerk-Standby-Modus)

	16,0 W (LAN)
	20,7 W (HDBaseT)
100 bis 120 V AC	

100 bis 120 V AC	20,7 W (alle Terminals und Netzwerke angeschlossen) (bei „Standby Mode“ auf „Standard“)
------------------	---

220 bis 240 V AC	13,3 W (LAN)
	18,7 W (HDBaseT)
	18,7 W (alle Terminals und Netzwerke angeschlossen) (bei „Standby Mode“ auf „Standard“)

Standby-Modus/Netzwerk-Standby-Modus aktiviert

Standby-Modus/Netzwerk-Standby-Modus aktiviert	Ca. 10 Minuten
--	----------------

Wärmeabstrahlung

100 bis 120 V AC	1833 BTU/h
------------------	------------

220 bis 240 V AC	1768 BTU/h
------------------	------------

Abmessungen (B x H x T)

Abmessungen (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)	460 x 169 x 515 mm
---	--------------------

Gewicht

Gewicht Ca. 16 kg

Optionales Zubehör

Objektiv VPLL-
3003/3007/Z3009/Z3010/Z3024/Z3032

Hinweise

*1 Mit mitgeliefertem
Standardobjektiv

*2 Bei dieser Angabe handelt es sich
um die erwartete Wartungszeit,
nicht die garantierte Zeit. Der
tatsächliche Wert hängt von den
Umgebungsbedingungen und dem
Projektoreinsatz ab.

*3 Alle Angaben verstehen sich als
Näherungswerte. Sie hängen von
den Umgebungsbedingungen und
dem Projektoreinsatz ab.

*4 Wert gemäß ISO 21118, kann je
nach Gerät unterschiedlich sein.
Helligkeit und Kontrast variieren je
nach Einsatzbedingungen und

Umgebungen.

*5

Der Wert ist die Lichtleistung, gemessen im mittleren Bildschirmbereich im Standardmodus, und der Durchschnitt aller versandten Produkte.

*6

Verfügbar für reduziertes VESA-Austastsignal.

Gallery



