

LMD-2435MD

Medizinischer 24"-Full HD-2D-LCD-Monitor



Übersicht

Anzeige hochqualitativer Farbvideobilder von endoskopischen/laparoskopischen Kameras und kompatiblen medizinischen Bildgebungssystemen

Ärzte und Klinikpersonal können auf diesem LCD-Monitor der Einstiegsklasse Full HD-Bilder anzeigen lassen. Er wurde speziell für den Einsatz in medizinischen Umgebungen entworfen und findet Anwendung in OP-Sälen, Chirurgiezentren, Kliniken und Sprechzimmern.

Der LMD-2435MD zeigt 2D-Videos und -Standbilder von chirurgischen Endoskopen, laparoskopischen Kameras und anderen kompatiblen medizinischen Bildgebungssystemen an.

Die flexible Bedienung wird durch eine Auswahl von Bildmodi ergänzt, während die intuitive Benutzeroberfläche mit einfacher Touch-Bedienung funktioniert.

Der Monitor ist für die Integration in moderne OP-Umgebungen ausgelegt und kann entweder an der Decke oder an einem modernen medizinischen Trolley montiert werden. Analoge und digitale Schnittstellen vereinfachen den Anschluss an eine große Palette von Bildquellen in HD und Standard Definition.

Funktionen

Klare, hochauflösende Full HD-Bilder mit 24"

Mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 zeigt das 24"-Full HD-Display 2D-Farbvideobilder von chirurgischen endoskopischen/laparoskopischen Kamerasystemen und anderen kompatiblen medizinischen Bildgebungssystemen an.

Ergonomisches Design mit bequemem Griff

Das schlanke, kompakte und einfach zu haltende Design des Monitors erleichtert die Anpassung der Monitorposition.

Kleinerer Rahmen, größerer Bildschirm

Der schmale Rahmen maximiert die Bildschirmgröße dieses kompakten, platzsparenden Monitors.

Einfache, intuitive Bedienung

Die Steuerung wird durch das intuitive, benutzerfreundliche Bedienpanel des Monitors vereinfacht. Die farbige LED-Hintergrundbeleuchtung erhellt nur aktive Steuerungstasten. So kann vor allem in dunklen Umgebungen vermieden werden, dass der Nutzer versehentlich eine falsche Taste drückt.

Leicht zu reinigendes, fugenloses Design

Flüssigkeiten oder Gels können einfach von den flachen Oberflächen des LCD-Displays und der Bedientasten gewischt werden, was die Reinigung und Desinfizierung erleichtert.

Zahlreiche digitale und analoge Signaleingänge

Der Monitor ist kompatibel mit einer Vielzahl von digitalen und analogen Eingangssignalformaten, sowohl in HD als auch in Standard Definition.

Auswahl an Anzeigeformaten

Eine Vielzahl von Anzeigeformaten einschließlich Rotation Image, Side-by-Side, Picture-in-Picture (PIP) und Picture-out-Picture (POP) kann schnell und einfach aus dem Menü ausgewählt werden.

Eingangsbezeichnungsfunktion

Als praktische Referenz kann jeder Eingang bequem je nach Bedarf neu benannt werden, z. B. als Endoskop, Laparoskop, US, Recorder, Drucker, PACS, C-Bogen, Raumkamera, Mikroskop, Wichtige Daten oder Chirurgische Kamera.

Abrufen benutzerdefinierter Einstellungen

Drei benutzerdefinierte Tasten erlauben das Speichern und sofortige Abrufen einer breiten Palette von zuweisbaren Bildeinstellungen.

Resistent gegen Feuchtigkeit und Wasser

Der Monitor bietet IPX1-Schutz (nur beim Einsatz in vertikaler Position) gegen das Eindringen von Wasser. Dies vereinfacht Reinigung und Desinfektion.

Flexible Wechselstromoptionen

Die Installation wird durch eine Auswahl von Stromversorgungsoptionen via direktem Wechselstrom oder Netzteil (Netzteil AC-120MD separat erhältlich) noch flexibler.

Energiesparfunktionen

Die Begrenzungsfunktion für die Hintergrundbeleuchtung und der Sleep-Modus bei fehlendem Eingangssignal reduzieren den Energieverbrauch.

Einfache Verkabelung

Alle Signalstecker sind nach unten gerichtet, wodurch der Monitor einfach und organisiert an anderes Equipment im OP angeschlossen werden kann.

Steuersperre

Verhinderung unbeabsichtigter Betätigung der Steuertasten und Menüfunktionen

Erfüllt medizinische Vorschriften

Dieses Produkt wird in den USA und der EU als medizinisches Produkt vertrieben und erfüllt die entsprechenden Produktsicherheitsstandards (z. B. IEC 60601-1).

* Weitere Informationen erhalten Sie in einer Sony Niederlassung in Ihrer Nähe oder von einem autorisierten Sony Händler.

Technische Daten

Bildleistung	
Panel	a-Si TFT Active Matrix LCD
Bildschirmgröße (Diagonale)	604,7 mm
Effektive Bildgröße (H x V)	527,0 x 296,5 mm
Pixelabstand	0,2745 x 0,2745 mm
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Seitenverhältnis	16:9
Pixeleffizienz	0,9999
Hintergrundlicht	LED

Bildleistung

Panel-Technologie	LCD mit IPS
Leuchtdichte (Panel-Spezifikation)	300 cd/m ² (Standard)
Kontrastverhältnis	1.000: 1
Farben	Ca. 16,7 Millionen Farben
Betrachtungswinkel (Panel-Spezifikation)	89°/89°/89°/89° (Standard) (O/U/L/R Kontrast > 10:1)
Gamma	1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, DICOM

Eingang

Composite-Eingang	BNC (1)
Y/C-Eingang	Mini-DIN, 4-polig (1 x) Y: 1,0 Vs-s (75 Ω) C: 0,286 Vs-s (75 Ω, NTSC-Burst) 0,3 Vs-s (75 Ω, PAL-Burst)
RGB/Component-Eingang	RGB: Über HD-15-Anschluss (D-Sub, 15-polig)* 0,7 Vs-s (75 Ω) (wenn Sync On Green, 0,3 Vs-s Sync.) * Erforderliches SMF-405 separat erhältlich Component: Über HD-15-Anschluss (D-Sub, 15-polig)* Y: 1,0 Vs-s (75 Ω) (einschließlich 0,3 Vs-s Sync.) Pb: 0,7 Vs-s, 75 Ω, Pr: 0,7 Vs-s (75 Ω) * Erforderliches SMF-405 separat erhältlich
DVI-D-Eingang	DVI-D (1 x) TMDS (direkter Anschluss)
SDI-Eingang	BNC (1) HD/SD-SDI
HD-15-Eingang	D-Sub, 15-polig (Buchse) (1 x) RGB: 0,7 Vs-s (75 Ω) H/V-Synchronisierung: TTL-Level (freie Polarität) Plug & Play: gemäß DDC2B
Externer Synchronisationseingang	Über HD-15-Anschluss (D-Sub 15-polig) * * Erforderliches SMF-405 separat erhältlich 0,3 Vs-s bis 4,0 Vs-s (75 Ω)
Serielle Fernbedienung (LAN)	D-Sub, 9-polig (RS-232C) (1 x) RJ-45 (1 x) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)
DC Eingang	XLR-Stecker, 3-polig (männlich) (1 x), 24 V DC (Ausgangsimpedanz max. 0,05 Ohm)

Ausgang

DVI-D-Ausgang	DVI-D (1 x)
5-V-DC-Ausgang	(1 x), bis zu 2,0 A

Allgemeines

Betriebsspannung	AC Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,6 A DC Eingang: 24 V, 2,2 A (über Netzteil) Netzteil (Sony, AC-120MD): Optional
Leistungsaufnahme	Ca. 57 W (max.)
Betriebstemperatur	0 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30–85 % (nicht kondensierend)
Temperatur (Lagerung/Transport)	–20 bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % bis 90 %
Druck bei Betrieb/Lagerung/Transport	700 bis 1060 hPa
Abmessungen (B x H x T) *1	572 x 376 x 78 mm 572 x 481 x 319 mm (mit optionalem Standfuß SU-600MD)
Gewicht	ca. 6,7 kg
Befestigung	100 x 100-mm-VESA-Halterung
Mitgeliefertes Zubehör	Steckerhalterung (2) Hinweise zur erstmaligen Benutzung (1 x) CD-ROM (1) Liste mit Servicekontakten (1)
Optionales Zubehör	Monitorstandfuß SU-600MD SMF-405 Netzteil AC-120MD

Hinweise

*1	Bei den Maßen handelt es sich um ungefähre Werte.
----	---

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Verwandte Produkte



NUCLEUS

Die intelligente digitale
Bildgebungsplattform für
medizinische Einrichtungen

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.