

## CA-FB70

Glasfaseradapter für Camcorder HXC-D70  
und PMW-320/350/400/500



### Übersicht

#### **Ermöglicht eine Glasfaserverbindung zur Kamerasteuerungseinheit (CCU) HXCU-FB70**

Der Glasfaseradapter CA-FB70 für die Studiokamera HXC-D70 und die Camcorder PMW-320/350/400/500 ermöglicht eine Glasfaserverbindung zur Kamerabasisstation (CCU) HXCU-FB70. Mit der CCU können die Studiokamera HXC-D70 und die Camcorder PMW-320/350/400/500 aus einer Entfernung von bis zu 250 Metern bedient werden. Die Steuerungsfunktionen umfassen die Stromversorgung und die Signale Tally, Intercom, Video Return und Prompter.

Bei einer Konfiguration des CA-FB70 oder CA-TX70 mit PMW-500 ist CBK-HD02 erforderlich.

Bei einer Konfiguration des CA-FB70 oder CA-TX70 mit PMW-400/350/320 ist CBK-CE01 erforderlich.

Kompatibel mit HXCU-FB70

Der CA-FB70 und die Gasfaser-CCU HXCU-FB70 arbeiten nahtlos zusammen. Front-Bedienpanel serienmäßig am HXCU-FB70 montiert.

### Funktionen

#### **Glasfaserverbindung**

Die CA-FB70 ist auf optimale Bildqualität und unkomplizierte Integration ausgelegt. Das Glasfaserkabel überbrückt Entfernungen von bis zu 250 m und übernimmt zusätzlich die Stromversorgung. Bei einem Glasfaserkabel im Einzelmodus und lokaler Stromversorgung sind Entfernungen von bis zu 10 km möglich.

#### **Eine Verbindung, alle Signale**

Die CA-FB70 zeichnet sich durch flexible Integrationsfunktionen aus und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Signalen (Tally, Intercom, Return Video und Prompter) im Full-HD-Betrieb zu übertragen. Mit dem LEMO-Glasfaseranschluss HKC-LC01 können optional auch LEMO-Anschlüsse mit der CA-FB70/HXCE-FB70 verwendet werden.

#### **Mehr Flexibilität durch Anbindung an HXCU-FB70 und HXCE-FB70**

Der CA-FB70 bietet eine nahtlose Anbindung an die Glasfaser-CCU HXCU-FB70 und die Spannungsversorgungserweiterung HXCE-FB70, wenn der an die Kamera HXC-D70 oder PMW-320/350/400/500 angeschlossene Adapter CA-FB70 eine Spannungsversorgung erfordert, oder zur Signalübertragung über große Entfernungen zwischen dem CA-FB70 und der HXCU-FB70.



### HXCU-FB70

Glasfaser-CCU für  
Adapter CA-FB70 zur  
Anbindung der Kamera HXC-  
P70, HXC-D70 und der  
Camcordermodelle PMW-  
320/350/400/500

### Galerie



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.