

HDTX-100

HD-Triax-Adapter für die Kamera HDC-1500/1000



Übersicht

Die HD-Triax-Adapter HDTX100 und HAFX100 HD erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Kamera HDC1000/HDC1500 beträchtlich. Indem das Übertragungsformat über Glasfaserkabel in das weit verbreitete Triax-Übertragungsformat konvertiert wird, können die hochwertigen Aufnahmen einer HDC-1000 oder HDC-1500 (wobei die HDC-1500 auch auf einem HDLA-1500 installiert sein kann) über lange Distanzen übertragen werden – bis zu 1400 m bei einem Triax-Kabel mit 14,5 mm Durchmesser bzw. 1000 m bei einem Triax-Kabel mit 13,2 mm Durchmesser. * Wandelt das Übertragungsformat über Glasfaserkabel in das gängige Triax-Format um * Langstreckenübertragung – bis zu 1400 m mit einem 14,5-mm-Triax-Kabel oder 1000 m mit einem 13,2-mm-Triax-Kabel.

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

PDF exportieren : September 7 2026