

PSS-650

Projektor-Deckenhalterung für die Installation



Übersicht

Projektor-Deckenhalterung für die Installation

Technische Daten

Einstellbarer Bereich

Obere/untere Position	300 – 375 mm 475 – 625 mm (mit mitgelieferter Verlängerung) (Winkelanpassung von 25 mm)
Horizontaler Rotationswinkel	$\pm 10^\circ$
Linker/rechter Neigungswinkel	$\pm 5^\circ$ (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)
Neigungswinkel nach oben/unten	$\pm 5^\circ$ (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)
Vordere/hintere Position	± 50 mm (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)
Linke/rechte Position	± 25 mm (Feineinstellungsfunktion mit dem Einstellknopf)

Abmessungen (B x H x T)

Abmessungen (B x H x T)	299 x Höhe* x 453,5 mm *Höhe: 300 – 375 mm 475 – 625 mm (mit mitgelieferter Verlängerung)
-------------------------	---

Abmessungen (B x H x T) *ohne hervorstehende Teile (Einstellknopf)

Abmessungen (B x H x T) *ohne hervorstehende Teile (Einstellknopf)	246 x Höhe* x 322 mm *Höhe: 300 – 375 mm 475 – 625 mm (mit mitgelieferter Verlängerung)
--	---

Gewicht

Gewicht	Ca. 8,6 kg
---------	------------

Maximalbelastung

Maximalbelastung	30 kg
------------------	-------

Optionales Zubehör


Optionales Zubehör	PSS-650P
--------------------	----------

Farbe

Farbe	Schwarz
-------	---------

Informationen zum EU-Datenschutzgesetz: [Klicken Sie hier](#), um zu überprüfen, ob Ihr Sony-Produkt und/oder der zugehörige Dienst vom EU-Datenschutzgesetz betroffen ist.

Galerie



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei den Werten für Gewicht und Abmessungen handelt es sich um Näherungswerte. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.