

A-1865-789-A

Modifikationssatz PMW-F3 für
mittlere 3D-Rigs und Steadicam



Overview

Cheeseplate und Kit für seitliches Bedienfeld für 3D-Rigs mittlerer Größe

Der A-1865-789-A-Modifikationssatz für den PMW-F3K/L Super 35 mm CineAlta-Camcorder verbessert dessen Flexibilität, Gewicht und Bedienung auf 3D-Rigs. Der Modifikationssatz ist für mittelgroße 3D-Rigs, wie beispielsweise den 3ality Technica Pulsar 3D-Rig, Stereotec 3D-Rigs, SwissRIG, P+S Technik 3D-Rigs und andere, konzipiert. Dank des verringerten Gewichts und der einfachen Bedienung ist diese Modifikation auch für den Einsatz als Steadicam-System oder für die genaue Abstimmung von Kameras auf 3D-Rigs geeignet, wenn kein Zoomobjektiv des Typs SCL-Z18X140 benötigt wird. Jeder Modifikationssatz enthält die Teile zur Ausstattung eines PMW-F3.

Nur über Sony Servicekanäle erhältlich

Die 3D-Modifikationen können nur von akkreditierten Servicepartnern oder Sony Professional Solutions Specialists vorgenommen werden, die diesen Dienst anbieten.

Weitere Informationen

Beim 3D-Modifikationssatz mittlerer Größe sind beim PMW-F3 einige Funktionen deaktiviert. Diese sind:

EVF

Frei belegbare Tasten 6 und 7 und 8

Aufnahme-Start/Stopp-Taste auf dem Griff

Halterung für Schultergurt

Mikrofonhalterung

Tally-Lampen an der Vorder- und Rückseite

IR-Fernbedienung

Kopfhörer (Stereo-Miniklinkenbuchse)

Zubehör-Shoe an der Vorder- und Rückseite

Audio-Ein- und -Ausgänge Kanal 1 und 2

Tasten zur Fokusbereichvergrößerung

Taste zur Aufnahmeprüfung

Zoomwippe

Gallery

