

## AC-DN10

Netzteil/Ladegerät



### Overview

- Kompaktes und leichtes Netzteil/Ladegerät
- Max. Stromzufuhr von 100 W DC
- V-Mount-Mechanismus für direkte Montage auf kompatible Camcorder
- XLR-4-poliger Ausgang für die Stromversorgung anderer Geräte
- Laden von Sony Lithium-Ionen-Akkus mit V-Mount möglich

### Specifications

#### Allgemeine Daten

Betriebsspannung: 100 bis 240 V AC

DC-Ausgang: 16,7 V, 6 A

Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

Gewicht: 800 g

Abmessungen (B x H x T):

101 x 160 x 37 mm

Aufladezeit

BP-GL95: 145 Minuten

BP-GL65: 155 Minuten

BP-L60S: 155 Minuten

Eco-Info: Das verwendete  
Lötmittel ist bleifrei.  
Die Gehäuseteile und Leiterplatten  
enthalten keine halogenhaltigen  
Flammschutzmittel.

---

## Related products



### **HXC-FB80**

HD-Farb-  
Studiokamera mit drei  
2/3" Exmor™-CMOS-  
Sensoren

## Gallery

