

AXS-A1TS24

AXS-Speicherkarte der A-Serie, 1 TB Kapazität, 2,4 Gbit/s garantierte Schreibgeschwindigkeit



Overview

Weniger Stromverbrauch und effektivere Belüftung im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten für RAW-Aufnahmen mit AXS-R5 und AXS-CR1

Die AXS-Speicherkarte AXS-A1TS24 (AXSM™) der A-Serie ist ein ultraschnelles und extrem zuverlässiges Flash-Speichermedium mit enorm hoher Kapazität für Aufnahmen mit 2K/4K in 16 Bit/RAW sowie HFR-Aufzeichnungen mit bis zu 240 Bildern/s in 2K-Auflösung. Die AXS-A1TS24 verfügt über eine Kapazität von 1 TB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 2,4 Gbit/s. Die Karte ist mit dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 (nur in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter) kompatibel.

Schlankes und kleines Design

Bei einer Größe von 35 x 75 x 8 mm besteht weniger Stromverbrauch und effektivere Belüftung im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten.

Ideal für PMW-F55-, PMW-F5- und NEX-FS700-2K/4K-RAW-Workflows

Die AXS Memory-Technologie ist in ihrer Kombination aus Kapazität, konstantem Datendurchlauf, Sicherheit und Transportfähigkeit einzigartig. Sie eröffnet dem Anwender völlig neue Arbeitsmöglichkeiten.

Features

Kompatibel mit AXS-R5 und AXS-CR1

Die AXS-A1TS24 ist mit dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 (nur in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter) kompatibel.

4K-RAW-, 2K-RAW- und 2K-RAW-HFR-Aufnahmen

Aufnahmen mit hoher Kapazität von beispielsweise 120 Min. 4K RAW und 470 Min. 2K RAW bei 23,98 Bildern/s, 46 Min. 4K RAW und 188 Min. 2K RAW bei 60p und 48 Min. 2K RAW bei 240 Bildern/s.

Hohe Speicherkapazität, Aufzeichnungen mit schneller Übertragungsgeschwindigkeit

Die AXS-A1TS24 verfügt über eine Kapazität von 1 TB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 2,4 Gbit/s.

Schlankes und kleines Kartendesign

Die AXS-A1TS24 misst 35 x 75 x 8 mm. Sie ist kleiner und leichter als bisherige AXS-Speicherkarten und hat dieselbe Höhe und Breite wie SxS-Speicherkarten.

Weniger Stromverbrauch

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie verbraucht weniger Strom und bietet im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten eine effektivere Belüftung.

Kompatibel mit AXS-R5 und AXS-CR1

Die AXS-A1TS24 ist mit dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 (nur in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter) kompatibel.*

* 1 AXS-Speicherkartenadapter wird allen neuen und bestehenden AXS-R5- und AXS-CR1-Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Adapter können käuflich erworben werden.

Aufnahme von 4K RAW und 2K RAW mit unterschiedlichen Bildwechselfrequenzen

Kapazitätsaufzeichnungen von 120 Min. mit 4K RAW und 470 Min. mit 2K RAW bei 23,98 Bildern/s, 96 Min. mit 4K RAW und 378 Min. mit 2K RAW bei 29,97 Bildern/s sowie 46 Min. mit 4K RAW und 188 Min. mit 2K RAW bei 60p.

2K-RAW-HFR-Aufnahmen

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie ermöglicht High-Frame-Rate-(HFR-)Aufnahmen von: 94 Min. 2K RAW bei 120 Bildern/s, 62 Min. bei 180 Bildern/s und 48 Min. bei 240 Bildern/s.

Gallery

