

## AXS-A1TS48

AXS-Speicherkarte der A-Serie, 1  
TB Kapazität, 4,8 Gbit/s  
garantierte  
Schreibgeschwindigkeit



### Overview

#### **Hochgeschwindigkeits-4K-RAW-Aufzeichnung mit dem tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7**

Die AXS-Speicherkarte AXS-A1TS48 (AXSM™) der A-Serie ist ein ultraschnelles und extrem zuverlässiges Flash-Speichermedium mit hoher Kapazität für Aufnahmen in 2K/4K im linearen 16-Bit-RAW-Format einschließlich High Frame Rate-(HFR-)Aufnahmen mit bis 120 Bildern/s in 4K-Auflösung\* und mit bis zu 240 Bildern/s in 2K-Auflösung. Die AXS-A1TS48 verfügt über eine Kapazität von 1 TB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 4,8 Gbit/s. Die Karte ist mit dem tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7, dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter mit dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 kompatibel.

\* HFR mit bis zu 120 Bildern/s in 4K-Auflösung wird nur vom AXS-R7 mit der PMW-F55 unterstützt.

#### **Schlankes und kleines Design**

Bei einer Größe von 35 x 75 x 8 mm besteht weniger Stromverbrauch und effektivere Belüftung im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten.

#### **Ideal für PMW-F55-, PMW-F5-, PXW-FS7- und NEX-FS700-2K/4K-RAW-Workflows**

Die AXS Memory-Technologie ist in ihrer Kombination aus

Kapazität, konstantem Datendurchlauf, Sicherheit und Transportfähigkeit einzigartig. Sie eröffnet dem Anwender völlig neue Arbeitsmöglichkeiten.

### **Kompatibel mit AXS-R7, AXS-R5 und AXS-CR1**

Die AXS-A1TS48 ist mit dem tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7, dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter mit dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 kompatibel.

### **Zeichnet 4K RAW und 2K RAW auf**

Aufnahmen mit hoher Kapazität von z. B. 120 Min. mit 4K RAW und 470 Min. mit 2K RAW bei 23,98 PsF, 46 Min. mit 4K RAW und 188 Min. mit 2K RAW bei 60p sowie 48 Min. mit 2K RAW bei 240 Bildern/s und 22 Min. mit 4K RAW bei 120 Bildern/s.

## Features

### **Hohe Speicherkapazität, Aufzeichnungen mit schneller Übertragungsgeschwindigkeit**

Die AXS-A1TS48 verfügt über eine Kapazität von 1 TB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 4,8 Gbit/s.

### **Schlankes und kleines Kartendesign**

Die AXS-A1TS48 misst 35 x 75 x 8 mm. Sie ist kleiner und leichter als bisherige AXS-Speicherkarten und hat dieselbe Höhe und Breite wie SxS-Speicherkarten.

### **Weniger Stromverbrauch**

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie verbraucht weniger Strom und bietet im Vergleich zur früheren AXS-Speicherkarte (AXS-512S24) eine effektivere Belüftung.

### **Kompatibel mit AXS-R7, AXS-R5 und AXS-CR1**

Die AXS-A1TS48 ist mit dem tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7, dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter\* mit dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 kompatibel.

\* 1 AXS-Speicherkartenadapter wird allen neuen und bestehenden AXS-R5- und AXS-CR1-Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Adapter können käuflich erworben werden.

## **Aufnahme von 4K RAW und 2K RAW mit unterschiedlichen Bildwechselfrequenzen**

Aufnahmekapazitäten: 120 Min. mit 4K RAW und 470 Min. mit 2K RAW bei 23,98 PsF, 96 Min. mit 4K RAW und 378 Min. mit 2K RAW bei 29,97 PsF sowie 46 Min. mit 4K RAW und 188 Min. mit 2K RAW bei 60p.

## **4K-RAW-HFR-Aufnahmen**

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie ermöglicht High-Frame-Rate-(HFR-)Aufnahmen von: 94 Min. mit 2K RAW bei 120 Bildern/s, 62 Min. bei 180 Bildern/s, 48 Min. bei 240 Bildern/s und 22 Min. mit 4K RAW bei 120 Bildern/s.\*

\* 4K RAW bei 120 Bildern/s wird nur mit der PMW-F55 unterstützt.

## Gallery

