

AXS-A1TS66

AXS-Speicherkarte der A-Serie mit garantierter Schreibgeschwindigkeit von 6,6 Gbit/s und einer Kapazität von 1 TB



Overview

Ideal für die VENICE 2 bei High-Speed-Aufnahmen mit 8K und 6K im X-OCN-Format geeignet

Die AXS-Speicherkarte (AXSM™) AXS-A1TS66 der A-Serie ist eine ultraschnelle und extrem zuverlässige Flash-Speicherkarte mit enorm hoher Kapazität. Sie kann bis zu 8,6K im X-OCN-Format mit 16 Bit aufnehmen, unterstützt eine Reihe von Bildwechselfrequenzen bei niedrigeren Auflösungen und kann 4K-RAW-, 4K-ProRes- und High-Frame-Rate(HFR)-4K-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern/s* verarbeiten.

Die AXS-A1TS66 verfügt über eine Kapazität von 1 TB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 6,6 Gbit/s. Die Karte ist mit der VENICE 2 und den Recordern AXS-R7 und AXS-R5 sowie mit dem AXS-AR3-Speicherkartenleser kompatibel.

** HFR mit bis zu 120 Bildern/s in 4K-Auflösung wird nur von der VENICE 2 mit 6K-Sensor unterstützt.*

Perfekt geeignet für Dreharbeiten mit höchster Qualität

Die AXS-Speicherkarte ist perfekt für Dreharbeiten mit höchster Qualität geeignet und bietet eine einzigartige Kombination aus Kapazität, gleichbleibendem Datendurchsatz, Sicherheit und Mobilität. Sie eröffnet dem Anwender völlig neue Arbeitsmöglichkeiten.

Da die AXS-A1TS66-Speicherkarte abwärtskompatibel ist, bietet sie schnelle Aufnahmen mit hoher Kapazität für eine Reihe von Sony Kameras, darunter die VENICE 2 und alle Kameras, die mit dem AXS-R7-Speicherrekorder kompatibel sind, etwa die VENICE, die PMW-F55 und die PMW-F5.

Features

Aufnahmen im 8K-X-OCN- und 6K-X-OCN-Format mit der VENICE 2

Benutzer der VENICE 2 mit 8K-Sensor können bis zu 30p in 8,6K 3:2 mit X-OCN und 60p in 8,2K 17:9 mit X-OCN ST aufnehmen. Die VENICE 2 mit 6K-Sensor kann bis zu 60p in 6K 3:2 mit X-OCN XT auf der Karte und 4K-Aufnahmen mit bis zu 120 Bildern/s aufnehmen.

Hohe Speicherkapazität, Aufzeichnungen mit schneller Übertragungsgeschwindigkeit

Die AXS-A1TS66 verfügt über eine Kapazität von 1 TB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 6,6 Gbit/s.

Schlankes und kleines Kartendesign

Mit Maßen von 35 x 75 x 8 mm hat die AXS-A1TS66 die gleichen Höhen- und Breitenabmessungen wie SxS-Speicherkarten.

Kompatibel mit AXS-R7, AXS-R5, AXS-AR3, AXS-CR1 und AXS-AR1

Die AXS-A1TS66 ist mit dem tragbaren Speicherrekorder AXS-R7 und dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 kompatibel. Der Speicherkartenleser AXS-AR3 Thunderbolt™ ist die ideale Ergänzung. Die Karte ist auch mit dem AXS-Speicherkartenleser AXS-CR1 USB 3.0, dem AXS-Speicherkartenadapter und dem AXS-AR1 kompatibel.

4K-HFR-Aufnahmen

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie zeichnet High-Frame-Rate

(HFR)-Aufnahmen auf und bietet eine Kapazität von bis zu 34 Minuten bei Aufzeichnung mit 90 Bildern/s in 4K 16 Bit mit X-OCN XT.

Gallery

