

## AXS-A512S24

AXS-Speicherkarte der A-Serie,  
512 GB Kapazität, 2,4 Gbit/s  
garantierte  
Schreibgeschwindigkeit



### Overview

#### **Weniger Stromverbrauch und effektivere Belüftung im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten für RAW-Aufnahmen mit AXS-R5 und AXS-CR1**

Die AXS-Speicherkarte AXS-A512S24 (AXSM™) der A-Serie ist ein ultraschnelles und extrem zuverlässiges Flash-Speichermedium mit enorm hoher Kapazität für Aufnahmen mit 2K/4K in 16 Bit/RAW sowie HFR-Aufzeichnungen mit bis zu 240 Bildern/s in 2K-Auflösung. Die AXS-A512S24 verfügt über eine Kapazität von 512 GB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 2,4 Gbit/s. Die Karte ist mit dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 (nur in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter) kompatibel.

#### **Schlankes und kleines Design**

Bei einer Größe von 35 x 75 x 8 mm besteht weniger Stromverbrauch und effektivere Belüftung im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten.

#### **Ideal für PMW-F55-, PMW-F5- und NEX-FS700-2K/4K-RAW-Workflows**

Die AXS Memory-Technologie ist in ihrer Kombination aus Kapazität, konstantem Datendurchlauf, Sicherheit und Transportfähigkeit einzigartig. Sie eröffnet dem Anwender völlig neue Arbeitsmöglichkeiten.

## Features

**Kompatibel mit AXS-R5 und AXS-CR1**

Die AXS-A512S24 ist mit dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 (nur in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter) kompatibel.

**4K-RAW-, 2K-RAW- und 2K-RAW-HFR-Aufnahmen**

Aufnahmen in hoher Qualität von z. B. 58 Min. mit 4K RAW und 235 Min. mit 2K RAW bei 23,98 PsF, 22 Min. mit 4K RAW und 94 Min. mit 2K RAW bei 60p sowie 24 Min. mit 2K RAW bei 240 Bildern/s.

**Hohe Speicherkapazität, Aufzeichnungen mit schneller Übertragungsgeschwindigkeit**

Die AXS-A512S24 verfügt über eine Kapazität von 512 GB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 2,4 Gbit/s.

**Schlankes und kleines Kartendesign**

Die AXS-A512S24 misst 35 x 75 x 8 mm. Sie ist kleiner und leichter als bisherige AXS-Speicherkarten und hat dieselbe Höhe und Breite wie SxS-Speicherkarten.

**Weniger Stromverbrauch**

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie verbraucht weniger Strom und bietet im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten eine effektivere Belüftung.

**Kompatibel mit AXS-R5 und AXS-CR1**

Die AXS-A512S24 ist mit dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 (nur in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter) kompatibel.\*

\* 1 AXS-Speicherkartenadapter wird allen neuen und bestehenden AXS-R5- und AXS-CR1-Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Adapter können käuflich erworben werden.

## **Aufnahme von 4K RAW und 2K RAW mit unterschiedlichen Bildwechselfrequenzen**

Aufnahmekapazitäten: 58 Min. mit 4K RAW und 235 Min. mit 2K RAW bei 23,98 PsF, 47 Min. mit 4K RAW und 188 Min. mit 2K RAW bei 29,97 PsF sowie 22 Min. mit 4K RAW und 94 Min. mit 2K RAW bei 60p.

## **2K-RAW-HFR-Aufnahmen**

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie ermöglicht High-Frame-Rate-(HFR-)Aufnahmen von: 47 Min. mit 2K RAW bei 120 Bildern/s, 31 Min. bei 180 Bildern/s und 24 Min. bei 240 Bildern/s

## Gallery

