

## AXS-A512S48

AXS-Speicherkarte der A-Serie,  
512 GB Kapazität, 4,8 Gbit/s  
garantierte  
Schreibgeschwindigkeit



### Overview

#### **Hochgeschwindigkeits-4K-RAW-Aufzeichnung mit dem tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7**

Die AXS-Speicherkarte AXS-A512S48 (AXSM™) der A-Serie ist ein ultraschnelles und extrem zuverlässiges Flash-Speichermedium mit hoher Kapazität für Aufnahmen in 2K/4K im linearen 16-Bit-RAW-Format einschließlich High Frame Rate-(HFR-)Aufnahmen mit bis 120 Bildern/s in 4K-Auflösung\* und mit bis zu 240 Bildern/s in 2K-Auflösung. Die AXS-A512S48 verfügt über eine Kapazität von 512 GB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 4,8 Gbit/s. Die Karte ist mit dem tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7, dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter mit dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 kompatibel.

\* HFR mit bis zu 120 Bildern/s in 4K-Auflösung wird nur vom tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7 mit der PMW-F55 unterstützt.

#### **Schlankes und kleines Design**

Bei einer Größe von 35 x 75 x 8 mm besteht weniger Stromverbrauch und effektivere Belüftung im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten.

## **Ideal für PMW-F55-, PMW-F5-, PXW-FS7- und NEX-FS700-2K/4K-RAW-Workflows**

Die AXS Memory-Technologie ist in ihrer Kombination aus Kapazität, konstantem Datendurchlauf, Sicherheit und Transportfähigkeit einzigartig. Sie eröffnet dem Anwender völlig neue Arbeitsmöglichkeiten.

## **Kompatibel mit AXS-R7, AXS-R5 und AXS-CR1**

Die AXS-A512S48 ist mit dem tragbaren 4K-Festspeicher-Recorder AXS-R7, dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter mit dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 kompatibel.

## **Zeichnet 4K RAW und 2K RAW auf**

Aufnahmen mit hoher Kapazität von z. B. 60 Min. mit 4K RAW und 235 Min. mit 2K RAW bei 23,98 PsF, 23 Min. mit 4K RAW und 94 Min. mit 2K RAW bei 60p sowie 24 Min. mit 2K RAW bei 240 Bildern/s und 11 Min. mit 4K RAW bei 120 Bildern/s.

## Features

### **Hohe Speicherkapazität, Aufzeichnungen mit schneller Übertragungsgeschwindigkeit**

Die AXS-A512S48 verfügt über eine Kapazität von 512 GB und eine garantierte Schreibgeschwindigkeit von 4,8 Gbit/s.

### **Schlankes und kleines Kartendesign**

Die AXS-A512S48 misst 35 x 75 x 8 mm. Sie ist kleiner und leichter als bisherige AXS-Speicherkarten und hat dieselbe Höhe und Breite wie SxS-Speicherkarten.

### **Weniger Stromverbrauch**

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie verbraucht weniger Strom und bietet im Vergleich zu früheren AXS-Speicherkarten eine effektivere Belüftung.

## **Kompatibel mit AXS-R7, AXS-R5 und AXS-CR1**

Die AXS-A512S48 ist mit dem tragbaren Festspeicher-Recorder AXS-R7, dem 2K-/4K-RAW-Recorder AXS-R5 und in Verbindung mit dem AXS-Speicherkartenadapter\* mit dem USB 3.0-Lesegerät für AXS-Speicherkarten AXS-CR1 kompatibel.

\* Ein AXS-Speicherkartenadapter ist als Zubehör im Lieferumfang aller aktuellen Produkte der Reihen AXS-R5 und AXS-CR1 enthalten. Zusätzliche Adapter können als Ersatzteile erworben werden (1-843-973-11).

### **Aufnahme von 4K RAW und 2K RAW mit unterschiedlichen Bildwechselfrequenzen**

Aufnahmekapazitäten: 60 Min. mit 4K RAW und 235 Min. mit 2K RAW bei 23,98 PsF, 48 Min. mit 4K RAW und 189 Min. mit 2K RAW bei 29,97 PsF sowie 23 Min. mit 4K RAW und 94 Min. mit 2K RAW bei 60p.

### **2K-RAW-HFR-Aufnahmen**

Die AXS-Speicherkarte der A-Serie ermöglicht High-Frame-Rate-(HFR-)Aufnahmen von: 48 Min. 2K RAW bei 120 Bildern/s, 31 Min. bei 180 Bildern/s und 24 Min. bei 240 Bildern/s und 22 Min. 4K RAW bei 120 Bildern/s.\*

\* 4K RAW bei 120 Bildern/s wird nur mit der PMW-F55 unterstützt.

## Gallery

