

AXS-AR1

Thunderbolt-Kartenlesegerät für
AXS- und SxS-Speicher



Overview

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über Thunderbolt 2-Schnittstelle*

Das AXS-Medienlesegerät AXS-AR1 bietet eine unglaubliche maximale Lesegeschwindigkeit für AXS-Speicher von bis zu 9,6 GB/s (1.200 MB/s) über Thunderbolt 2. So ist es einfacher als je zuvor, 4K-/2K RAW-/X-OCN-/XAVC-Dateien zu importieren, die durch Camcorder von Sony auf SxS-Medien oder durch AXS-R7-/R5-Recorder auf AXS-A-Medien aufgenommen wurden. Das Kartenlesegerät lässt sich sowohl mit AXS-A- als auch mit SxS-Speicherkarten nutzen.

* Wird derzeit zertifiziert.

macOS 10.6 oder höher erforderlich. Windows-Betriebssysteme werden derzeit nicht unterstützt.

Features

Hochgeschwindigkeits-Übertragung über Thunderbolt 2-Schnittstelle

Das AXS-Medienlesegerät AXS-AR1 bietet eine unglaubliche maximale Lesegeschwindigkeit für AXS-Speicher von bis zu 9,6 GB/s (1.200 MB/s) über Thunderbolt 2.

Daisy Chain

Das Gerät unterstützt Daisy-Chain-Funktion, sodass mehr als ein Lesegerät über Thunderbolt 2 an einen Mac angeschlossen

werden kann.

Kompatibler Steckplatz für AXS- und SxS-Speicher

AXS-AR1 ist das beste Übertragungs-Lesegerät zur Verwendung von PMW-F55/F5 und AXS-R7/R5, da außer AXS-A- auch SxS-Speicher unterstützt werden. Dies kann besonders nützlich nach einem Dreh sein, bei dem gleichzeitige Aufnahmen mit beiden Medientypen verwendet werden.

MacOS-Unterstützung

AXS-AR1 ist kompatibel mit Mac-Computern unter MacOS 10.6 oder höher mit Thunderbolt 2-Unterstützung. Bei allen Computern kann es zu Funktionseinschränkungen kommen.

Specifications

Technische Daten

Schnittstelle	Thunderbolt 2 (wird zur Zertifizierung getestet)
Spannungsversorgung	AC-DC-Netzteil (VGP-AC19V77) Eingang: 100 bis 240 V AC, 50 Hz/60 Hz Ausgang: 19,5 V/3,3 A (max.)
Leistungsaufnahme	Ca. 25 W
Abmessungen	Ca. 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (B x H x T) (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	Ca. 1,0 kg (ohne Speicherkarte)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur	20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Betriebssystem	Mac OS X 10.10 oder höher
Mitgeliefertes Zubehör	Thunderbolt-Kabel (1) AC-Netzteil (1)

Gallery

