

BC-L500

Lithium-Ionen-Akkuladegerät



Overview

Der BC-L500 ist ein Vierkanal-Schnellladegerät für die Lithium-Ionen-Akkus der Serie BP-GL/IL/L.

Specifications

Allgemeine Daten

Betriebsspannung 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 480VA

DC-Ausgang Max. 16,8 V, 6 A

Betriebstemperatur 0 bis 45 °C

Abmessungen (B x H x T) 435 x 124 x 230 mm

Gewicht Ca. 5,6 kg

Ladezeit Für einen Akku BP-GL95:
145 Minuten BP-GL65: 155 Minuten
BP-L60S: 150 Minuten
Für zwei Akkus BP-GL95:

145 Minuten BP-GL65: 155 Minuten
BP-L60S: 150 Minuten

Mitgeliefertes Zubehör

Netzkabel

Bedienungsanleitung

Steckerhalter

Gallery

