

BC-L70A

Lithium-Ionen-Akku-Ladegerät
mit 2 Kanälen



Overview

Schnelle Aufladung, leicht und kompakt

Das BC-L70A kann den Olivin-Lithium-Ionen-Akku BP-FL75/FLX75 in nur 65 Minuten aufladen. Zudem ist er in der Lage, zwei Lithium-Ionen-Akkus* gleichzeitig und kontinuierlich aufzuladen. Das BC-L70A hat das gleiche geringe Gewicht und kompakte Gehäuse wie sein Vorgänger, der BC-L70.

* Das BC-L70A kann die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus BP-M50 oder BPM100 nicht aufladen.

Features

Effiziente Aufladung von zwei Akkus

Das BC-L70A verfügt über ein fortschrittliches Ladesystem, das eine schnelle und effiziente Aufladung ermöglicht; bis zu zwei Akkus können gleichzeitig befestigt und aufgeladen werden.

Kompakt und leicht

Das BC-L70A ist kompakt, leicht und einfach zu transportieren.

Diagnosefunktionen

Das BC-L70A überprüft die Akkus auf Anomalitäten. Orange und grüne Kontrolllampchen blinken abwechselnd auf, wenn ein Akku nicht normal geladen werden kann.

Fortschrittsanzeige

Die orange Anzeigelampe leuchtet, um anzuzeigen, wenn ein Akku weniger als 80 % aufgeladen ist. Ist er um mehr als 80 % aufgeladen, leuchtet die grüne Lampe auf.

Notfallakku

Sollte das Netzkabel versehentlich ausgesteckt werden, liefert ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku am BC-L70A eine alternative Stromquelle für das angeschlossene Gerät.

Specifications

Allgemeine Daten

Betriebsspannung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Weniger als 168 VA
DC-Ausgang	Max. 16,8 V, 6 A
Betriebstemperatur	-20 bis +45°C
Abmessungen (B x H x T)	60 x 237 x 134 mm
Gewicht	Ca. 1,2 kg
Ladezeit für einen Akku	BP-GL95B: 90 Min. BP-GL95A: 135 Min. BP-GL65A: 140 Min. BP-FL75/FLX75: 65 Min.

Mitgeliefertes Zubehör

Steckerhalter	Ja
---------------	----

Related products



BP-FLX75

Langlebiger Olivinakku mit einer Kapazität von 76 Wh



BP-FL75

Langlebiger Olivinakku für Kameras der F-Serie



BP-GL95A

Lithium-Ionen-Akku, 95 Wh Kapazität



BP-L80S

Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Gallery

