

## BC-U1

Akkuladegerät/Netzteil für die  
Lithium-Ionen-Akkus BP-  
U90/U60/U30



### Overview

#### **Zum Laden eines Akkus des Modells BP-U90/U60/U30**

Mit dem Akkuladegerät BC-U1 kann ein kompakter Lithium-Ionen-Akku des Modells BP-U90/U60/U30 mit hoher Geschwindigkeit geladen werden. Der Akku kann einen XDCAM-Camcorder für bis zu sechs Stunden\* mit Strom versorgen.

\* Das BC-U1 kann den Akku BP-U90 in 220 Minuten aufladen. Mit der hierbei erreichten Kapazität von 85 Wh können die Camcorder PMW-200 oder PMW-EX1R bis zu 360 Minuten lang betrieben werden. Vollständige Angaben zur Kapazität und den Camcorder-Laufzeiten finden Sie in den Leistungsmerkmalen.

Integriertes Netzteil mit 12 V DC-Ausgangsspannung

Über ein Kabel kann der BC-U1 zudem einen Camcorder direkt mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC versorgen.

### Features

#### **Zum Laden eines Akkus des Modells BP-U90/U60/U30**

Mit dem Akkuladegerät BC-U1 kann ein kompakter Lithium-Ionen-Akku des Modells BP-U90/U60/U30 mit hoher Geschwindigkeit geladen werden. Der Akku kann einen XDCAM-

Camcorder für bis zu sechs Stunden mit Strom versorgen.

## **Integriertes Netzteil mit 12 V DC-Ausgangsspannung**

Über ein Kabel kann der BC-U1 einen Camcorder direkt mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC versorgen.

## **Einfache Handhabung durch kompaktes Design**

Der BC-U1 wiegt nur 330 g und misst 128 x 45 x 98 mm (B x H x T).

### Specifications

#### Ungefähre Ladedauer

BP-U90	220 Minuten
--------	-------------

BP-U60	170 Minuten
--------	-------------

BP-U30	130 Minuten
--------	-------------

#### Ungefähre Betriebszeit (Minuten) – BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

PHU-220R	–
----------	---

## Ungefähre Betriebszeit (Minuten) – BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

## Ungefähre Betriebszeit (Minuten) – BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

## Hinweise:

Je nach Betriebsbedingungen können die oben genannten Betriebszeiten variieren.

---

\* Dual-Link AUS, REC-Modus mit Sucher

---

\*\* REC-Modus mit Sucher

---

\*\*\* REC-Modus mit Farb-LCD AN.

---

\*\*\*\* Wenn die PMW-100 längere Zeit mit dem BP-U90 verwendet werden soll, empfiehlt Sony, den Camcorder auf einem Stativ zu montieren.

---

## Gallery

