

BRBK-SA1

Analoge SD-Ausgangskarte für die Roboterkameras BRC-H900P und BRC-Z330



Overview

Herunterkonvertierung des Kameraausgangs zu SD

Die Ausgangskarte BRBK-SA1 ist für die Verwendung mit den Full HD-Roboterkameras BRC-H900P und BRC-Z330 vorgesehen. Sie funktioniert auch mit der optischen HD-Multiplexeinheit BRU-SF10, die mit der BRC-Z330 und BRC-H900 verbunden werden kann. Mit dieser Karte können mit den Kameras aufgenommene Bilder als herunterkonvertierte, analoge Signale ausgegeben werden. Die Einheit umfasst 1 x BNC für VBS, 1 x Mini-DIN für S-Video und 1 x D-Sub für RGB/SYNC-Ausgänge.

Gallery

