

CAC-12

Einstellbarer
Kameramikrofonhalter



Overview

Mikrofonarm kann an zwei Achsen angepasst werden

Ermöglicht die Ausrichtung des Mikrofons. Zur Befestigung der Kondensatormikrofone ECM-647/678 oder C-74 an Kameras und Camcordern.

Mit zahlreichen Kameras kompatibel

Geeignet für: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Features

Mit zahlreichen Kameras kompatibel

Kann mit diesen Kameras verwendet werden: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Passend für zahlreiche Mikrofonmodelle

Ausgestattet mit einem Gummiadapter für Mikrofone mit einem Durchmesser von 19 mm (z. B. ECM-672 und C-74).

Related products



HXC-FB80

HD-Farb-
Studiokamera mit drei
2/3" Exmor™ CMOS-
Sensoren



HDLA- 3501

Studio-
Objektivadapter



HDLA- 3505

Studio-
Objektivadapter

Gallery

