

CCFC-S200

200 m Monomode-Glasfaserkabel zum Anschluss von Kameras vom Typ BRC-H900 und BRC-Z330 (die mit der optionalen Karte BRBK-SF1 ausgestattet sind) an die BRU-SF10



Overview

Zweiadriges Monomode-Glasfaserkabel (200 m lang) für Kameras vom Typ BRC-H900 und BRC-Z330. Erweiterungsstecker inbegriffen

Features

Ein Monomode-Glasfaserkabel ermöglicht die Erweiterung der Reichweite eines HD-Signals bis auf 200 m.

Bis zu 10 Kabel können miteinander verbunden werden, um eine HD-Signalübertragung über bis zu 2 km zu ermöglichen.

Für die BRC-H900 und BRC-Z330 muss die optionale Karte BRBK-SF1 installiert sein.

Gallery

