


## Content Manager

\* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort.



### Overview

#### **Optimale Verwaltung Ihrer wertvollen Inhalte**

Diese Content-Management-Software-Anwendung vereinfacht die Speicherung, Abfrage und Verwaltung von audio-visuellen Inhalten mithilfe des Optical Disc Archive-Systems (ODA) von Sony.

#### **Eine Welt von Lösungen**

Die Optical Disc Archive-Lösungen von Sony werden in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen eingesetzt, wenn es auf den schnellen und zuverlässigen Zugriff auf wertvolle Daten ankommt – und Wert auf eine mühelose Skalierbarkeit und attraktive Betriebskosten gelegt wird. Die Archivierungslösungen von Optical Disc Archive können in sieben Schlüsselbranchen eingesetzt werden, vom digitalen Asset-Management bis zu Gesundheitswesen, Banken, Bildungseinrichtung und vielem mehr.

Sehen Sie sich unsere Seite zu ODA-Lösungen an oder kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie ODA-Lösungen auch in Ihrem Unternehmen die Profitabilität steigern können.

### Features

#### **Schützen Sie Ihre wertvollen Inhalte**

Archivieren Sie Ihre audio-visuellen Inhalte in Shelf-managed optischen Disc-Cartridges.

## **Einfaches Content-Management**

Durchsuchen und rufen Sie archivierte Inhalte schnell und problemlos ab.

## **Offline Cartridge-Management**

Steuern Sie zahlreiche Offline-Funktionen, wie beispielsweise das Drucken von Cartridge-Etiketten.

## **Automatische Erstellung von Proxy und Miniaturansichten**

Erstellung von Proxy-Videos und Miniaturansichten zum Durchsuchen von Shelf-managed ODA-Cartridges.

## **Erweiterte Suche**

Dank Sprach- und Gesichtserkennung können Sie effektive Suchvorgänge durchführen.

## **Prüfsummen-Archiv**

Unterstützt die Verwendung von Prüfsummen-Archiven.

## **Direkte Anzeige**

Ermöglicht die direkte Anzeige von audio-visuellen Inhalten auf optischen Disc-Cartridges (erfordert die Installation von Catalyst Browse \*1).

\*Bitte aktualisieren Sie die Optical Disc Archive-Software auf V3.1 oder höher, wenn Sie Content Manager V2.3 oder höher verwenden.

\*1: Laden Sie Catalyst Browse hier herunter:  
[www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse](http://www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse).

## Specifications

### Technische Daten

Prozessor	Intel Core i5 3Ghz oder höher
-----------	-------------------------------

Speicherkapazität	4 GB oder mehr
-------------------	----------------

---

Verfügbare  
Festplattenkapazität

Für die Installation sind mindestens 500 MB freier Festplattenspeicher erforderlich. Für die Archivierung von 1.000 Stunden an Datenmaterial sind ca. 300 GB freier Festplattenspeicher erforderlich (der erforderliche freie Speicherplatz hängt von der Anzahl und dem Format der zu verwaltenden Dateien ab). Beim Extrahieren von Metadaten aus Dateien auf einer Cartridge wird eine Festplatte benötigt, auf der der freie Speicherplatz größer ist als die Gesamtgröße der Dateien, aus denen Metadaten extrahiert werden. Daher entspricht der maximal erforderliche freie Speicherplatz der Kapazität der Cartridge.

BS

---

Windows  
Microsoft Windows 7 Professional oder höher (64-Bit-Version)  
Microsoft Windows 8 Pro oder höher (64-Bit-Version)  
Microsoft Windows 8,1 Pro oder höher (64-Bit-Version)

---

	<p>Mac OS®          OS X 10.8 Mountain Lion          OS X 10.9 Mavericks          OS X 10.10 Yosemite</p>
Webbrowser	<p>Windows          Microsoft Internet Explorer oder          Google Chrome          Mac OS®          Safari oder Google Chrome</p>
Display-Auflösung	<p>Mindestens 1.280 x 960 Pixel</p>
Treiber	<p>Optical Disc Archive-Software          Laden Sie die neueste Version der          Optical Disc Archive-Software          herunter und verwenden Sie ab          sofort diese Version. Aktualisieren          Sie auch die Firmware des          Laufwerks auf die neueste Version.</p> <p>HINWEIS:          Optical Disc Archive Filer kann bei          Verwendung von Content Manager          nicht gestartet werden. Um Optical          Disc Archive Filer zu verwenden,          beenden Sie zuerst den Content          Manager-Service und starten Sie          dann Optical Disc Archive Filer          (Optical Disc Archive Filer ist in der</p>

Optical Disc Archive-Software  
enthalten).

Weitere Angaben

Apache Tomcat 7.0  
Java 7  
MySQL 5.6  
WebM Media Foundation  
Components (für Microsoft  
Internet Explorer)

## Related products



### ODS-D55U

Optical Disc Archive-  
Laufwerk für den  
Standalone-Betrieb  
mit  
Übertragungsgeschwindigkeiten  
von 330 Mbit/s  
(Lesen), 210 Mbit/s  
(einmal beschreibbare  
Disc) oder 130 Mbit/s  
(wiederbeschreibbare  
Disc)



### ODS- D77UA

ODS-D77UA erreicht  
sehr hohe  
Übertragungsgeschwindigkeiten.  
Lesen: 1,1 Gbit/s.  
Einmal beschreibbar:  
440 Mbit/s und  
wiederbeschreibbar:  
160 Mbit/s  
(Prüffunktion  
aktiviert). Die Leistung  
variiert je nach  
Cartridge-Typ.



### Optical Disc Archive Software (Driver)

\* Für weitere  
Informationen  
wenden Sie sich bitte  
an Ihren  
Vertriebsmitarbeiter  
vor Ort.



### ODS- D380U

\* Für weitere  
Informationen  
wenden Sie sich bitte  
an Ihren  
Vertriebsmitarbeiter  
vor Ort.

## Gallery

