

## DSRM-10

Fernbedienung



### Overview

Die Fernsteuerung mit Netzanschluss steuert folgende Funktionen: STOP/REC/PAUSE/REW/PLAY/FFWD und das JOG/SHUTTLE-Rad.  $\pm 16$ fache Geschwindigkeit bei der Suchfunktion.

### Specifications

#### Allgemeine Daten

Betriebsspannung	DC 5 V (Stromversorgung durch den Videorecorder)
------------------	--

#### Betriebsspannung

Leistungsaufnahme	50 mW
-------------------	-------

Fernsteuerung	Stereo Mini-Plug (mit Kabel, 3 m )
---------------	------------------------------------

Abmessungen	90 (B) x 46 (H) x 182 (T) mm
-------------	------------------------------

Gewicht	Ca. 360 g
---------	-----------

## Gallery

